



Vaya Flood LP Small

BCP432 3000 100-240 10 CE CQC PSE

Narrow beam angle 10°

Vaya Flood LP (gen2) è un proiettore LED affidabile e conveniente per interni ed esterni. Riducendo al minimo l'investimento iniziale, offre un'eccezionale flessibilità per creare accattivanti effetti luminosi all'aperto, wash e d'accento. La vasta scelta di angoli del fascio e colorazioni di luce consente di dare vita ad effetti di colore statici o dinamici. L'ampia portata ed alta efficienza fanno sì che questo apparecchio d'illuminazione compatto e robusto si distingua dalla massa. La sua potenza integrata e l'angolo d'inclinazione regolabile rendono il prodotto versatile e facile da usare. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.colorkinetics.com/vaya/.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Codice famiglia lampada	LED-HB [LED High Brightness]
Colore sorgente luminosa	Bianco neutro
Sorgente luminosa sostituibile	No
Driver incluso	Sì
Tipo copertura ottica/lenti	GT [Vetro temperato GT]
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	10°
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I
Marchio CE	CE mark
Marchio CQC	CQC-mark
Optic type outdoor	Narrow beam angle 10°
Marchio PSE	PSE mark
Angolo	10°
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	100 to 240 V

Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	Sì
Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Pressofusione di alluminio
Materiale ottico	Glass
Materiale copertura ottica/lenti	Vetro temprato
Forma copertura ottica/lenti	Flat
Finitura copertura ottica/lenti	Trasparente
Colore	Dark gray
Approvazione e applicazione	
Grado di protezione	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]

Vaya Flood LP Small

Codice protezione impatti meccanici	IK06 [1 J]
Standard vibrazioni	Complies with ANSI C136.31
	Complies with ANSI C136.31

Rendimento iniziale (conformità IEC)

Flusso luminoso iniziale	3483 lm
Efficienza iniziale apparecchio LED	81,4 lm/W
Temp. corr. colore iniziale	3000 K
Temp. Indice di resa dei colori	82
Potenza in ingresso iniziale	44 W

Rendimento nel tempo (conformità IEC)

Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	45000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	23000

Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	23000

Condizioni di applicazione


Intervallo temperatura ambiente	Da -40 a +40 °C
---------------------------------	-----------------

Dati del prodotto

Codice prodotto completo	871829164736299
Nome prodotto ordine	BCP432 3000 100-240 10 CE CQC PSE
EAN/UPC - Prodotto	8718291647362
Codice d'ordine	64736299
Codice Locale	912400133925
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	4
N. materiale (12NC)	912400133925
Peso netto (Pezzo)	2,770 kg



Disegno tecnico



Vaya

