



Vaya Flood LP Small

BCP432 3000 100-240 10 CE CQC PSE

Facho fechado, ângulo de 10°

Os proprietários e os desenvolvedores de projetos querem criar um ambiente agradável pelo menor preço, mas sem comprometer a qualidade da iluminação. O Vaya LED Spot é uma solução altamente confiável e de preço acessível que reduz o valor do investimento inicial e ainda oferece opções de efeitos de iluminação. Com várias opções de suporte para instalação, este aparelho de iluminação robusto e de desenho simples também é extremamente fácil de instalar.

Dados do produto

Informações gerais	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]
Cor da fonte de luz	NW
Fonte de luz substituível	Não
Controlador incluído	Sim
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	GT [Vidro temperado]
Difusão do facho da luz da luminária	10°
Proteção/Classe IEC	CLI (I)
Marca CE	CE
Marca CQC	CQC
Tipo de óptica externa	Facho fechado, ângulo de 10°
Marca PSE	PSE mark
Ângulo	A10
Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	100-240 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz

Controles e dimerização	
Regulável	Sim
Dados mecânicos e de compartimento	
Material do compartimento	Aluminum die-cast
Material de óptica	G
Material de lente/tampa óptica	GT
Difusor óptico/Formato da lente	Flat
Acabamento da lente/difusor ótico	Clear
Cor	DGR
Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP66 [IP66]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK06 [IK06]
Standard de vibração	Complies with ANSI C136.31
Classificação de vibração	Complies with ANSI C136.31
Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema)	3483 lm

Vaya Flood LP Small

Eficiência da luminária LED inicial	81,4 lm/W
Temperatura de cor correlacionada inicial	3000 K
Índice de reprodução de cor inicial	82
Potência de entrada inicial	44 W


Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Manutenção de lúmens 70% a 25°C calculada	71000
Manutenção de lúmens 70% a 25°C reportada	60000
Manutenção de lúmens 70% a 40°C calculada	71000
Manutenção de lúmens 70% a 40°C reportada	60000
Manutenção de lúmens 80% a 25°C calculada	45000
Manutenção de lúmens 80% a 25°C reportada	45000
Manutenção de lúmens 80% a 40°C calculada	45000
Manutenção de lúmens 80% a 40°C reportada	45000
Manutenção de lúmens 90% a 25°C calculada	23000
Manutenção de lúmens 90% a 25°C reportada	23000
Manutenção de lúmens 90% a 40°C calculada	23000
Manutenção de lúmens 90% a 40 °C reportada	23000

Condições de aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +40 °C
Dados do produto	
Código do produto completo	871829164736299
Nome de produto da encomenda	BCP432 3000 100-240 10 CE CQC PSE
EAN/UPC – Produto	8718291647362
Código de encomenda	912400133925
Código de encomenda local	912400133925
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP – Embalagens por exterior	4
Nº do material (12NC)	912400133925
Peso líquido SAP (peça)	2,770 kg



Desenho dimensional



Vaya

