



Vaya Flood LP Small

BCP432 3000 100-240 20 CE CQC PSE

Medium beam angle 20°

Το Vaya Flood LP (gen2) είναι μια αξιόπιστη και οικονομική λύση διάχυτου φωτισμού LED που είναι ιδανική για ελαχιστοποίηση της αρχικής επένδυσης και φωτισμό εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, ενώ παρέχει εξαιρετική ευελιξία για τη δημιουργία ελκυστικών εφέ φωτισμού διάχυσης, εφέ απλίκας και φωτισμού ανάδειξης. Η μεγάλη ποικιλία γωνιών δέσμης και επιλογών χρώματος σάς επιτρέπουν να δώσετε ζωή σε κάθε ακίνητο, με στατική ή δυναμική εναλλαγή χρωμάτων. Η μεγάλη ακτίνα φωτός και η υψηλή απόδοση κάνουν αυτό το μικρό και ανθεκτικό φωτιστικό να ξεχωρίζει. Το ενσωματωμένο τροφοδοτικό και η ρυθμιζόμενη γωνία κλίσης καθιστούν αυτό το προϊόν ευέλικτο και εύχρηστο.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες		Συχνότητα εισόδου	
Κωδικός σειράς λαμπτήρων	LED-HB [LED High Brightness]	50 έως 60 Hz	
Χρώμα πηγής φωτός	Neutral white	Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι	Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Ναι
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Όχι	Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα	
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	GT [Tempered glass]	Υλικό περιβλήματος	Aluminum die-cast
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	20°	Υλικό οπτικού συστήματος	Glass
Κατηγορία προστασίας IEC	Safety class I (I)	Υλικό καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Tempered glass
Σήμανση CE	CE mark	Σχήμα καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Flat
Σήμανση CQC	CQC-mark	Φινίρισμα καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Clear
Optic type outdoor	Medium beam angle 20°	Χρώμα	Dark gray
Σήμανση PSE	PSE mark	Εγκριση και εφαρμογή	
Γωνία	20°	Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP66 [Dust penetration-protected, jet-proof]
Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα		Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK06 [1 J]
Τάση εισόδου	100 to 240 V		

Vaya Flood LP Small

Πρότυπο κραδασμών	Complies with ANSI C136.31
	Complies with ANSI C136.31

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Αρχική φωτεινή ροή	3357 lm
Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	79,7 lm/W
Αρχ. διορθ. θερμοκρασίας χρώματος	3000 K
Αρχ. Δείκτης χρωματικής απόδοσης	82
Αρχική ισχύς εισόδου	44 W

Απόδοση με την πάροδο του χρόνου (συμβατή με IEC)

Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	45000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	23000

Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	23000

Συνθήκες εφαρμογής


Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-40 to +40 °C
----------------------------------	---------------

Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός προϊόντος	871829164737999
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	BCP432 3000 100-240 20 CE CQC PSE
EAN/UPC	8718291647379
Κωδικός παραγγελίας	64737999
Local Code	BCP432/3000/20
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	4
Αρ. υλικού (12NC)	912400133926
Καθαρό βάρος (πεμάχιο)	2,770 kg



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Vaya



© 2019 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.