



Vaya Flood LP Small

BCP432 3000 100-240 20 CE CQC PSE

Sudut sinar medium 20°

Dengan anggaran terbatas, pemilik properti dan pengembang mencari, lebih dari sebelumnya, nilai yang sepadan dengan biaya dalam hal pengeluaran modal. Vaya Flood adalah solusi LED andal dan terjangkau yang meminimalkan investasi awal, sementara memberikan fleksibilitas luar biasa untuk menciptakan efek cahaya yang menarik, dinamis, dan berwarna yang dapat menghidupkan properti. Vaya Flood yang tangguh menawarkan beragam pilihan warna mono dengan sakelar aktif dan nonaktif yang simpel dan berubah warna dengan pengontrol DMX512 standar. Sangat mudah dipasang dan diarahkan.

Product data

Informasi Umum	
Kode keluarga lampu	LED-HB [LED High Brightness]
Warna sumber cahaya	Putih netral
Sumber cahaya yang dapat diganti	salah
Driver tercakup	Benar
Penutup optis/tipe lensa	GT [Kaca diproses tempering]
Penyebaran sinar lampu luminer	20°
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I
Tanda CE	Tanda CE
Tanda CQC	Tanda CQC
Optic type outdoor	Sudut sinar medium 20°
Tanda PSE	Tanda PSE
Sudut	20°
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tegangan Masuk	100 hingga 240 V

Frekuensi Input	50 hingga 60 Hz
Kontrol dan Peredupan	
Dapat Diredupkan	Benar
Mekanis dan Housing	
bahan perumahan	Aluminium cetak permanen
Material optik	Kaca
Penutup optis/material lensa	Kaca keras
Penutup optis/bentuk lensa	Datar
Penutup optis/polesan lensa	Bening
Warna	Abu-abu gelap
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP66 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Kode pelindung dampak mekanis	IK06 [1 J]


Vaya Flood LP Small

Standar Getaran	Complies with ANSI C136.31
	Complies with ANSI C136.31
Performa Awal (Kesesuaian IEC)	
Fluks cahaya awal	3357 lm
Daya penerangan LED awal	79,7 lm/W
Koreksi Awal Suhu Warna	3000 K
Koreksi Indeks Renderasi Warna	82
Daya input awal	44 W
Performa Seiring Waktu (Kesesuaian IEC)	
Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	45000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	23000

Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	23000
Kondisi Aplikasi	
Kisaran suhu ambien	-40 hingga +40 °C
Data Produk	
Kode produk lengkap	871829164737999
Nama produk pesanan	BCP432 3000 100-240 20 CE CQC PSE
EAN/UPC - Produk	8718291647379
Kode urutan	912400133926
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	4
No. Material (12NC)	912400133926
Berat Bersih (Bagian)	2,770 kg



Dimensional drawing



Vaya

