



Vaya Flood LP Small

BCP432 3000 100-240 20 CE CQC PSE

Mediumstrålände 20° vinkel

Dagens fastighetsägare och byggherrar jobbar med snävare budgetar än tidigare, och man letar efter effektiva och prisvärda investeringar. Vaya Flood är en tillförlitlig LED-lösning till en rimlig investeringskostnad, med exceptionell flexibilitet och iögonfallande dynamiska och färgglada belysningseffekter som får byggnaden att kännas mer levande. Den robusta armaturen är lätt att installera och rikta, och har ett brett utbud enfärgade ljuseffekter som styrs med ett enkelt on/off-reglage samt färgväxling via en vanlig DMX512-styrenhet. För mer information, var god se www.colorkinetics.com/vaya

Produktdata

Allmän information		Ingångsfrekvens	
Lampfamiljskod	LED-HB [LED High Brightness]	50–60 Hz	
Ljuskällans färg	Neutralvit	Styrenheter och dimring	
Utbytbar ljuskälla	No	Dimbara	
Driftdon ingår	Ja	Ja	
Optikavskärmning/optiktyp	GT [Härdat glas]	Mekanik och armaturhus	
Armaturens ljusfördelning	20°	Armaturhusets material	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I	Pressgjuten aluminium	
CE-märkning	CE märkning	Material i optiken	
CQC-märkning	CQC-märkning	glas	
Optic type outdoor	Mediumstrålände 20° vinkel	Optisk kupa/linsmaterial	
PSE-märkning	PSE Märke	Härdat glas	
Vinkel	20°	Optisk glaskupa/optikens form	
Drift och elektricitet		Plan	
Ingående spänning		Ytbehandling på optikavskärmning/lins	
100 till 240 V		Klar	
		Färg	
		Mörkgrå	
		Användning och godkännande	
		Kod för kapslingsklass	
		IP66 [Dammtät, strålskyddad]	
		Skyddskod för mekanisk påverkan	
		IK06 [1 J]	
		Vibrationsstandard	
		Complies with ANSI C136.31	

Vaya Flood LP Small

Complies with ANSI C136.31


Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Initialt ljusflöde	3357 lm
Initialt LED-ljusutbyte	79,7 lm/W
Init. korr. färgtemperatur	3000 K
Init. Färgåtergivningsindex	82
Initial ineffekt	44 W

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	45000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	23000

Måttskiss



Vaya

Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	23000

Användningsförhållanden

Omgivningstemperatur	-40 till +40 °C
----------------------	-----------------

Produktdata

Fullständig produktkod	871829164737999
Beställningsproduktnamn	BCP432 3000 100-240 20 CE CQC PSE
EAN/UPC – Produkt	8718291647379
Beställningsnummer	64737999
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	4
Materialnummer (12NC)	912400133926
Nettovikt (stycke)	2,770 kg

