



# Vaya Flood LP kleine Bauform

BCP432 4000 100-240 10 CE CQC PSE

Tiefstrahlend 10°

Angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Lage suchen Immobilienbesitzer und Bauträger mehr als je zuvor nach rentablen Alternativen. Vaya Flood ist eine preiswerte und zuverlässige LED-Lösung. Sie ist mit geringen Anschaffungskosten verbunden und bietet eine hohe Flexibilität bei der Gestaltung ins Auge fallender, dynamischer und farbenfroher Beleuchtungseffekte, mit denen sich ein Gebäude zu neuem Leben erwecken lässt. Die robuste Vaya Flood ist mit einem einfachen Einschalter versehen und kann über einen standardmäßigen DMX512-Regler farblich verändert werden. Außerdem ist sie überaus einfach zu installieren und auszurichten.

## Produkt Daten

| Allgemeine Eigenschaften     |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Lampenfamiliencode           | LED-HB [ LED High Brightness] |
| Farbe der Lichtquelle        | Neutralweiß                   |
| Lichtquelle austauschbar     | Nein                          |
| Betriebsgerät inklusive      | Ja                            |
| Typ optische Abdeckung/Linse | GT [ Sicherheitsglas]         |
| Ausstrahlungswinkel Leuchte  | 10°                           |
| IEC-Schutzart                | Schutzklasse I                |
| CE-Zeichen                   | ja                            |
| CQC-Zeichen                  | CQC-Zeichen                   |
| Optic type outdoor           | Tiefstrahlend 10°             |
| PSE-Zeichen                  | PSE Markierung                |

| Winkel                            | 10°                |
|-----------------------------------|--------------------|
| Elektrische Kenndaten             |                    |
| Eingangsspannung                  | 100 bis 240 V      |
| Eingangsfrequenz                  | 50 bis 60 Hz       |
| Dimmen                            |                    |
| Dimmbar                           | Ja                 |
| Mechanische Kenndaten             |                    |
| Gehäusematerial                   | Aluminiumdruckguss |
| Optisches Material                | Glas               |
| Material optische Abdeckung/Linse | Gehärtetes Glas    |

Vaya Flood LP kleine Bauform

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Form optische Abdeckung/Linse       | flach        |
| Veredelung optische Abdeckung/Linse | Klar         |
| Farbe                               | Dunkles Grau |

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

|                       |                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Schutzart (IP)        | IP66 [ Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
| Schlagfestigkeit (IK) | IK06 [ IK06]                                                     |
| Vibrationsstandard    | Complies with ANSI C136.31<br>Complies with ANSI C136.31         |

Initialkennwerte (IEC konform)

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Lichtstrom-Neuwert             | 3797 lm   |
| Lichtstrom-Neuwert             | 3797 lm   |
| Initiale Leuchtenlichtausbeute | 87,9 lm/W |
| Init. korr. Farbtemperatur     | 4000 K    |
| Init. Farbwiedergabeindex      | 82        |
| Systemleistung                 | 44 W      |

Lebensdauerkenwerte (IEC konform)

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated | 71000 |
| Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported   | 60000 |
| Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated | 71000 |
| Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported   | 60000 |

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated | 45000 |
| Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported   | 45000 |
| Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated | 45000 |
| Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported   | 45000 |
| Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated | 23000 |
| Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported   | 23000 |
| Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated | 23000 |
| Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported   | 23000 |

Anwendungsparameter


|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -40 bis +40 °C |
|----------------------------|----------------|

Produktdaten

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Gesamt-Produktcode        | 871829164739399                   |
| Bestell-Produktname       | BCP432 4000 100-240 10 CE CQC PSE |
| EAN/UPC - Produkt         | 8718291647393                     |
| Bestellcode               | 64739399                          |
| Anzahl pro Verpackung     | 1                                 |
| Anzahl pro Umverpackung   | 4                                 |
| Material-Nr. (12NC)       | 912400133927                      |
| Nettogewicht (Einzelteil) | 2,770 kg                          |



Abmessungsskizzen



Vaya

