



Vaya Flood LP Small

BCP432 4000 100-240 10 CE CQC PSE

wąski rozsył rozbieżność użyteczna 10°

Vaya Flood to ekonomiczne i niezawodne oprawy wykonane w technologii LED. Wyróżniają się atrakcyjną ceną zakupu, oferując przy tym doskonałą elastyczność pozwalającą na tworzenie przyciągających wzrok dynamicznych i barwnych efektów świetlnych ożywiających iluminowane budynki. Są dostępne w różnych wersjach umożliwiających łatwą i szybką instalację. Monochromatyczne – emitujące statyczne światło białe lub jednobarwne (proste załączanie bez opcji sterowania) oraz w wersji dynamicznej zmiany barwy w systemie RGB, sterowane za pomocą prostego w użyciu sterownika DMX512.

Dane produktu

Informacje podstawowe		Częstotliwość wejściowa	
Kod rodziny źródła światła	LED-HB [LED High Brightness]	50 do 60 Hz	
barwa źródła światła	barwa biała neutralna	Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Źródło światła wymienne	brak	Funkcja ściemniania	tak
Zawiera zasilacz	tak	Mechanika i korpus	
Klosz/soczewki	GT [szyba hartowana]	Materiał obudowy	Odlew aluminiowy
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	10°	Materiał optyki	G
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I	Materiał pokrywy optycznej/soczewki	Szkoło hartowane
Znak CE	CE	Klosz/soczewki	FT
Oznaczenie CQC	CQC	Wykończenie klosza/soczewki	Przezroczyste
Optic type outdoor	wąski rozsył rozbieżność użyteczna 10°	Kolor	DGR
Oznaczenie PSE	PSE	Certyfikaty i zastosowania	
Kąt	A10	Kod klasy szczelności IP	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]
Eksploatacja i połączenie elektryczne			
Napięcie wejściowe	100-240 V		

Vaya Flood LP Small

Kod mechanicznej odporności na uderzenia	IK06 [IK06]
Norma związana z drganiem	Complies with ANSI C136.31
	Complies with ANSI C136.31

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Początkowy strumień świetlny	3797 lm
Początkowy strumień świetlny	3797 lm
Początkowa sprawność oprawy LED	87,9 lm/W
Początkowy skorelowana Temperatura barwowa	4000 K
Początkowy Współczynnik oddawania barw	82
Początkowa moc pobierana	44 W

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	45000

Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	23000

Warunki dotyczące zastosowań


Zakres temperatury otoczenia	-40 až +40 °C
------------------------------	---------------

Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871829164739399
Nazwa produktu na zamówieniu	BCP432 4000 100-240 10 CE CQC PSE
EAN/UPC - Produkt	8718291647393
Kod zamówienia	64739399
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	4
Materiał Nr (12NC)	912400133927
Waga netto (szt.)	2,770 kg



Rysunki techniczne



Vaya

