



Vaya Flood LP Small

BCP432 4000 100-240 20 CE CQC PSE

Sudut sinar medium 20°

Dengan anggaran terbatas, pemilik properti dan pengembang mencari, lebih dari sebelumnya, nilai yang sepadan dengan biaya dalam hal pengeluaran modal. Vaya Flood adalah solusi LED andal dan terjangkau yang meminimalkan investasi awal, sementara memberikan fleksibilitas luar biasa untuk menciptakan efek cahaya yang menarik, dinamis, dan berwarna yang dapat menghidupkan properti. Vaya Flood yang tangguh menawarkan beragam pilihan warna mono dengan sakelar aktif dan nonaktif yang simpel dan berubah warna dengan pengontrol DMX512 standar. Sangat mudah dipasang dan diarahkan.

Product data

Informasi Umum		Frekuensi Input	
Kode keluarga lampu	LED-HB [LED High Brightness]	50 hingga 60 Hz	
Warna sumber cahaya	Putih netral	Kontrol dan Peredupan	
Sumber cahaya yang dapat diganti	salah	Dapat Diredupkan	
Driver tercakup	Benar	Benar	
Penutup optis/tipe lensa	GT [Kaca diproses tempering]	Mekanis dan Housing	
Penyebaran sinar lampu luminer	20°	bahan perumahan	
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I	Aluminium cetak permanen	
Tanda CE	Tanda CE	Material optik	
Tanda CQC	Tanda CQC	Kaca	
Optic type outdoor	Sudut sinar medium 20°	Penutup optis/material lensa	
Tanda PSE	Tanda PSE	Kaca keras	
Sudut	20°	Penutup optis/bentuk lensa	
Pengoperasian dan Kelistrikan		Penutup optis/polesan lensa	
Tegangan Masuk		Bening	
100 hingga 240 V		Warna	
		Abu-abu gelap	
		Penyetujuan dan Aplikasi	
		Kode perlindungan masuknya debu dan air	
		IP66 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]	
		Kode pelindung dampak mekanis	
		IK06 [1 J]	


Vaya Flood LP Small

Standar Getaran	Complies with ANSI C136.31
	Complies with ANSI C136.31
Performa Awal (Kesesuaian IEC)	
Fluks cahaya awal	3688 lm
Fluks cahaya awal	3688 lm
Daya penerangan LED awal	87,9 lm/W
Koreksi Awal Suhu Warna	4000 K
Koreksi Indeks Renderasi Warna	82
Daya input awal	44 W
Performa Seiring Waktu (Kesesuaian IEC)	
Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	45000

Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	23000
Kondisi Aplikasi	
Kisaran suhu ambien	-40 hingga +40 °C
Data Produk	
Kode produk lengkap	871829164740999
Nama produk pesanan	BCP432 4000 100-240 20 CE CQC PSE
EAN/UPC - Produk	8718291647409
Kode urutan	912400133934
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	4
No. Material (12NC)	912400133934
Berat Bersih (Bagian)	2,770 kg



Dimensional drawing



Vaya

