



Vaya Flood LP Small

BCP432 4000 100-240 20 CE CQC PSE

Facho médio, ângulo de 20°

Os proprietários e os desenvolvedores de projetos querem criar um ambiente agradável pelo menor preço, mas sem comprometer a qualidade da iluminação. O Vaya LED Spot é uma solução altamente confiável e de preço acessível que reduz o valor do investimento inicial e ainda oferece opções de efeitos de iluminação. Com várias opções de suporte para instalação, este aparelho de iluminação robusto e de desenho simples também é extremamente fácil de instalar.

Dados do produto

Informações gerais	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]
Cor da fonte de luz	NW
Fonte de luz substituível	Não
Controlador incluído	Sim
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	GT [Vidro temperado]
Difusão do facho da luz da luminária	20°
Proteção/Classe IEC	CLI (I)
Marca CE	CE
Marca CQC	CQC
Tipo de óptica externa	Facho médio, ângulo de 20°
Marca PSE	PSE mark
Ângulo	A20
Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	100-240 V
Frequência de entrada	50 a 60 Hz

Controles e dimerização	
Regulável	Sim
Dados mecânicos e de compartimento	
Material do compartimento	Aluminum die-cast
Material de óptica	G
Material de lente/tampa óptica	GT
Difusor óptico/Formato da lente	Flat
Acabamento da lente/difusor ótico	Clear
Cor	DGR
Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP66 [IP66]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK06 [IK06]
Standard de vibração	Complies with ANSI C136.31
Classificação de vibração	Complies with ANSI C136.31
Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema)	3688 lm

Vaya Flood LP Small

Fluxo luminoso inicial a temperatura da cor de 4.000 K	3688 lm
Eficiência da luminária LED inicial	87,9 lm/W
Temperatura de cor correlacionada inicial	4000 K
Índice de reprodução de cor inicial	82
Potência de entrada inicial	44 W

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Manutenção de lúmens 70% a 25°C calculada	71000
Manutenção de lúmens 70% a 25°C reportada	60000
Manutenção de lúmens 70% a 40°C calculada	71000
Manutenção de lúmens 70% a 40°C reportada	60000
Manutenção de lúmens 80% a 25°C calculada	45000
Manutenção de lúmens 80% a 25°C reportada	45000
Manutenção de lúmens 80% a 40°C calculada	45000
Manutenção de lúmens 80% a 40°C reportada	45000
Manutenção de lúmens 90% a 25°C calculada	23000
Manutenção de lúmens 90% a 25°C reportada	23000
Manutenção de lúmens 90% a 40°C calculada	23000

Manutenção de lúmens 90% a 40 °C reportada	23000
--	-------

Condições de aplicação


Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +40 °C
-----------------------------------	---------------

Dados do produto

Código do produto completo	871829164740999
Nome de produto da encomenda	BCP432 4000 100-240 20 CE CQC PSE
EAN/UPC – Produto	8718291647409
Código de encomenda	912400133934
Código de encomenda local	912400133934
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP – Embalagens por exterior	4
Nº do material (12NC)	912400133934
Peso líquido SAP (peça)	2,770 kg



Desenho dimensional



Vaya

