



# Vaya Flood LP Small

BCP432 3000 100-240 40 CE CQC PSE

Mediumstrålände 40° vinkel

Dagens fastighetsägare och byggherrar jobbar med snävare budgetar än tidigare, och man letar efter effektiva och prisvärda investeringar. Vaya Flood är en tillförlitlig LED-lösning till en rimlig investeringskostnad, med exceptionell flexibilitet och iögonfallande dynamiska och färgglada belysningseffekter som får byggnaden att kännas mer levande. Den robusta armaturen är lätt att installera och rikta, och har ett brett utbud enfärgade ljuseffekter som styrs med ett enkelt on/off-reglage samt färgväxling via en vanlig DMX512-styrenhet. För mer information, var god se [www.colorkinetics.com/vaya](http://www.colorkinetics.com/vaya)

## Produktdata

| Allmän information        |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Lampfamiljskod            | LED-HB [ LED High Brightness] |
| Ljuskällans färg          | Neutralvit                    |
| Utbytbar ljuskälla        | No                            |
| Driftdon ingår            | Ja                            |
| Optikavskärmning/optiktyp | GT [ Härdat glas]             |
| Armaturens ljusfördelning | 40°                           |
| Skyddsklass IEC           | Säkerhetsklass I              |
| CE-märkning               | CE märkning                   |
| CQC-märkning              | CQC-märkning                  |
| Optic type outdoor        | Mediumstrålände 40° vinkel    |
| PSE-märkning              | PSE Märke                     |
| Vinkel                    | 40°                           |
| Drift och elektricitet    |                               |
| Ingående spänning         | 100 till 240 V                |

| Ingångsfrekvens                       | 50–60 Hz                      |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Styrenheter och dimring               |                               |
| Dimbara                               | Ja                            |
| Mekanik och armaturhus                |                               |
| Armaturhusets material                | Pressgjuten aluminium         |
| Material i optiken                    | glas                          |
| Optisk kupa/linsmaterial              | Härdat glas                   |
| Optisk glaskupa/optikens form         | Plan                          |
| Ytbehandling på optikavskärmning/lins | Klar                          |
| Färg                                  | Mörkgrå                       |
| Användning och godkännande            |                               |
| Kod för kapslingsklass                | IP66 [ Dammtät, strålskyddad] |
| Skyddskod för mekanisk påverkan       | IK06 [ 1 J]                   |
| Vibrationsstandard                    | Complies with ANSI C136.31    |

## Vaya Flood LP Small

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| Complies with ANSI C136.31                    |         |
| <b>Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)</b> |         |
| Initialt ljusflöde                            | 3123 lm |
| Initialt LED-ljusutbyte                       | 73 lm/W |
| Init. korr. färgtemperatur                    | 3000 K  |
| Init. Färgåtergivningsindex                   | 82      |
| Initial ineffekt                              | 44 W    |
| <b>Prestanda över tid (IEC-kompatibel)</b>    |         |
| Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated      | 71000   |
| Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported        | 60000   |
| Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated      | 71000   |
| Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported        | 60000   |
| Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated      | 45000   |
| Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported        | 45000   |
| Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated      | 45000   |
| Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported        | 45000   |
| Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated      | 23000   |

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported   | 23000 |
| Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated | 23000 |
| Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported   | 23000 |

### Användningsförhållanden


|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Omgivningstemperatur | -40 till +40 °C |
|----------------------|-----------------|

### Produktdata

|                                           |                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Fullständig produktkod                    | 871829164738699                   |
| Beställningsproduktnamn                   | BCP432 3000 100-240 40 CE CQC PSE |
| EAN/UPC – Produkt                         | 8718291647386                     |
| Beställningsnummer                        | 64738699                          |
| Räknare – Antal per förpackning           | 1                                 |
| Räknare – antal förpackningar per kartong | 4                                 |
| Materialnummer (12NC)                     | 912400133957                      |
| Nettovikt (stycke)                        | 2,770 kg                          |



### Måttskiss



Vaya

