



# Vaya Flood LP Small

BCP432 4000 100-240 90 CE CQC PSE

Very wide beam angle 90°

Vaya Flood LP (gen2) è un proiettore LED affidabile e conveniente per interni ed esterni. Riducendo al minimo l'investimento iniziale, offre un'eccezionale flessibilità per creare accattivanti effetti luminosi all'aperto, wash e d'accento. La vasta scelta di angoli del fascio e colorazioni di luce consente di dare vita ad effetti di colore statici o dinamici. L'ampia portata ed alta efficienza fanno sì che questo apparecchio d'illuminazione compatto e robusto si distingua dalla massa. La sua potenza integrata e l'angolo d'inclinazione regolabile rendono il prodotto versatile e facile da usare. Per ulteriori informazioni, visita il sito [www.colorkinetics.com/vaya/](http://www.colorkinetics.com/vaya/).

## Dati del prodotto

Informazioni generali		Frequenza di ingresso	
Codice famiglia lampada	LED-HB [ LED High Brightness]	Da 50 a 60 Hz	
Colore sorgente luminosa	Bianco neutro	Controlli e regolazione del flusso	
Sorgente luminosa sostituibile	No	Regolabile	Si
Driver incluso	Si	Meccanica e corpo	
Tipo copertura ottica/lenti	GT [ Vetro temperato GT]	Materiale del corpo	Pressofusione di alluminio
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	90°	Materiale ottico	Glass
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I	Materiale copertura ottica/lenti	Vetro temperato
Marchio CE	CE mark	Forma copertura ottica/lenti	Flat
Marchio CQC	CQC-mark	Finitura copertura ottica/lenti	Trasparente
Optic type outdoor	Very wide beam angle 90°	Colore	Dark gray
Marchio PSE	PSE mark	Approvazione e applicazione	
Angolo	90°	Grado di protezione	IP66 [ Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Funzionamento e parte elettrica			
Tensione in ingresso	100 to 240 V		


## Vaya Flood LP Small

Codice protezione impatti meccanici	IK06 [ 1 J]
<b>Rendimento iniziale (conformità IEC)</b>	
Temp. corr. colore iniziale	4000 K
Temp. Indice di resa dei colori	82
<b>Rendimento nel tempo (conformità IEC)</b>	
Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	45000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	23000

Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	23000
<b>Condizioni di applicazione</b>	
Intervallo temperatura ambiente	Da -40 a +40 °C
<b>Dati del prodotto</b>	
Codice prodotto completo	871829164959599
Nome prodotto ordine	BCP432 4000 100-240 90 CE CQC PSE
EAN/UPC - Prodotto	8718291649595
Codice d'ordine	64959599
Codice Locale	912400133963
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	4
N. materiale (12NC)	912400133963
Peso netto (Pezzo)	2,770 kg

IK06

### Disegno tecnico



Vaya

