



Vaya Flood LP

BCP432 4000 100-240 90 CE CQC PSE

Góc chùm sáng rất rộng 90°

Vaya Flood LP (gen2) là giải pháp đèn pha LED tin cậy và tiết kiệm để sử dụng trong nhà cũng như ngoài trời, giảm thiểu vốn đầu tư ban đầu, đồng thời mang lại sự linh hoạt tuyệt vời trong việc tạo ra hiệu ứng chiếu xa, chiếu hắt tường góc rộng và chiếu sáng tạo điểm nhấn bắt mắt. Nhiều lựa chọn góc chùm sáng và màu sắc đa dạng cho phép bạn biến các công trình trở thành những thực thể sống động với màu sắc tĩnh hoặc thay đổi linh hoạt. Khả năng chiếu xa mở rộng và hiệu quả cao chính là điểm mang lại sự khác biệt cho bộ đèn nhỏ gọn và mạnh mẽ này. Công suất tích hợp và góc nghiêng có thể điều chỉnh khiến cho sản phẩm này linh hoạt và dễ sử dụng.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Tần số đầu vào	
Mã dòng bóng đèn	LED-HB [LED High Brightness]	50 đến 60 Hz	
Màu sắc nguồn sáng	Trắng trung tính	Điều khiển và thay đổi độ sáng	
Nguồn sáng có thể thay thế	Không	Có thể điều chỉnh độ sáng	Có
Bao gồm bộ điều khiển	Có	Cơ khí và bộ vỏ	
Kiểu nắp quang học/thấu kính	Kính cường lực	Vật liệu vỏ đèn	Nhôm đúc
Độ mở rộng chùm ánh sáng của đèn	90°	Vật liệu chóa quang học	Kính
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn I	Vật liệu nắp quang học/thấu kính	Kính cường lực
Dấu CE	Ký hiệu CE	Hình dạng nắp quang học/thấu kính	Đẹt
Dấu CQC	Ký hiệu CQC	Lớp hoàn thiện nắp quang học/thấu kính	Trong suốt
Loại chóa quang học ngoài trời	Góc chùm sáng rất rộng 90°	Màu sắc	Ghi sẫm
Dấu PSE	Ký hiệu PSE	Phê duyệt và Ứng dụng	
Góc	90°	Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP66 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Thông số vận hành và điện			
Điện áp đầu vào	100 đến 240 V		


Vaya Flood LP

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK06 [1 J]
Hiệu năng ban đầu (tuần thử IEC)	
Nhiệt độ màu tương quan ban đầu	4000 K
Chỉ số hoàn màu ban đầu	82
Vận hành ngoài giờ (tuần thử IEC)	
Hệ số duy trì quang thông 70% tại 25°C theo tính toán	71000
Hệ số duy trì quang thông 70% tại 25°C theo bảo cáo	60000
Hệ số duy trì quang thông 70% tại 40°C theo tính toán	71000
Hệ số duy trì quang thông 70% tại 40°C theo bảo cáo	60000
Hệ số duy trì quang thông 80% tại 25°C theo tính toán	45000
Hệ số duy trì quang thông 80% tại 25°C theo bảo cáo	45000
Hệ số duy trì quang thông 80% tại 40°C theo tính toán	45000
Hệ số duy trì quang thông 80% tại 40°C theo bảo cáo	45000
Hệ số duy trì quang thông 90% tại 25°C theo tính toán	23000

Hệ số duy trì quang thông 90% tại 25°C theo bảo cáo	23000
Hệ số duy trì quang thông 90% tại 40°C theo tính toán	23000
Hệ số duy trì quang thông 90% tại 40°C theo bảo cáo	23000
Điều kiện ứng dụng	
Nhiệt độ môi trường cho phép	-40 đến +40 °C
Thông số sản phẩm	
Mã sản phẩm đầy đủ	871829164959599
Tên sản phẩm khác	BCP432 4000 100-240 90 CE CQC PSE
EAN/UPC - Sản phẩm	8718291649595
Mã đơn hàng	912400133963
Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài	4
Số vật liệu (12 chữ số)	912400133963
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)	2,770 kg



Bản vẽ kích thước



Vaya

