



Vaya Flood LP

BCP432 5000 100-240 90 CE CQC PSE

Ángulo de haz de luz muy ancho de 90°

Vaya Flood LP (gen2) es una solución de iluminación con proyector LED rentable y fiable para uso interior y exterior, que minimiza la inversión inicial, al tiempo que proporciona una flexibilidad excepcional para crear efectos de iluminación atractivos con proyecciones, iluminación vertical de paredes y acento. Una amplia variedad de ángulos de haz de luz y opciones de color le permiten darle vida a una propiedad, ya sea con colores estáticos o que cambian de forma dinámica. Esta luminaria compacta y robusta se diferencia por el mayor alcance de la luz y su gran eficacia. La alimentación integrada y el ángulo de inclinación ajustable hacen que este producto sea versátil y fácil de utilizar.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Controles y regulación	
Código familia de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]	Regulable	Sí
Temperatura de color	Blanco frío		
Fuente de luz sustituible	No	Datos técnicos de la luz	
Driver incluido	Sí	Material de la carcasa	Aluminio fundido
Tipo lente/cubierta óptica	Vidrio templado	Forma cubierta óptica/lente	Planos
Apertura de haz de luz de la luminaria	90°	Color	Gris oscuro
Clase de protección IEC	Seguridad clase I		
Optic type outdoor	Ángulo de haz de luz muy ancho de 90°	Aprobación y aplicación	
		Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
		Índice de protección frente a choque mecánico	IK06 [1 J]
Mecánicos y de carcasa			
Tensión de entrada	100 a 240 V		
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz		


Vaya Flood LP

Información general	
Índice inic. de temperatura de color	5000 K
Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	45000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	23000

Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +40 °C
Datos de producto	
Código de producto completo	871829164965699
Nombre de producto del pedido	BCP432 5000 100-240 90 CE CQC PSE
EAN/UPC - Producto	8718291649656
Código de pedido	912400133970
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	4
N.º de material (12NC)	912400133970
Peso neto (pieza)	2,770 kg



Plano de dimensiones



Vaya

