



# Vaya Flood LP kleine Bauform

BCP431 RGB 100-240 20 CE CQC PSE

Tiefbreitstrahlend 20°

Angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Lage suchen Immobilienbesitzer und Bauträger mehr als je zuvor nach rentablen Alternativen. Vaya Flood ist eine preiswerte und zuverlässige LED-Lösung. Sie ist mit geringen Anschaffungskosten verbunden und bietet eine hohe Flexibilität bei der Gestaltung ins Auge fallender, dynamischer und farbenfroher Beleuchtungseffekte, mit denen sich ein Gebäude zu neuem Leben erwecken lässt. Die robuste Vaya Flood ist mit einem einfachen Einschalter versehen und kann über einen standardmäßigen DMX512-Regler farblich verändert werden. Außerdem ist sie überaus einfach zu installieren und auszurichten.

## Produkt Daten

| Allgemeine Eigenschaften     |                               | Elektrische Kenndaten               |                    |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Lampenfamiliencode           | LED-HB [ LED High Brightness] | Eingangsspannung                    | 100 bis 240 V      |
| Farbe der Lichtquelle        | Rot, Grün und Blau            | Eingangsfrequenz                    | 50 bis 60 Hz       |
| Lichtquelle austauschbar     | Nein                          | Dimmen                              |                    |
| Betriebsgerät inklusive      | Ja                            | Dimmbar                             | Ja                 |
| Typ optische Abdeckung/Linse | GT [ Sicherheitsglas]         | Mechanische Kenndaten               |                    |
| IEC-Schutzart                | Schutzklasse I                | Gehäusematerial                     | Aluminiumdruckguss |
| CE-Zeichen                   | ja                            | Optisches Material                  | Glas               |
| CQC-Zeichen                  | CQC-Zeichen                   | Material optische Abdeckung/Linse   | Gehärtetes Glas    |
| Optic type outdoor           | Tiefbreitstrahlend 20°        | Form optische Abdeckung/Linse       | flach              |
| PSE-Zeichen                  | PSE Markierung                | Veredelung optische Abdeckung/Linse | Klar               |
| Winkel                       | 20°                           |                                     |                    |


Vaya Flood LP kleine Bauform

|                                          |                                                                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Farbe                                    | Dunkles Grau                                                     |
| Zulassungen und Anwendungseigenschaften  |                                                                  |
| Schutzart (IP)                           | IP66 [ Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt] |
| Schlagfestigkeit (IK)                    | IK06 [ IK06]                                                     |
| Vibrationsstandard                       | Complies with ANSI C136.31                                       |
|                                          | Complies with ANSI C136.31                                       |
| Initialkennwerte (IEC konform)           |                                                                  |
| Lichtstrom-Neuwert                       | 1344 lm                                                          |
| Initiale Leuchtenlichtausbeute           | 33,6 lm/W                                                        |
| Systemleistung                           | 45 W                                                             |
| Lebensdauerkenwerte (IEC konform)        |                                                                  |
| Lumen Maintenance 50% at 25°C Calculated | 100000                                                           |
| Lumen Maintenance 50% at 25°C Reported   | 60000                                                            |
| Lumen Maintenance 50% at 40°C Calculated | 100000                                                           |
| Lumen Maintenance 50% at 40°C Reported   | 60000                                                            |
| Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated | 100000                                                           |

|                                          |                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported   | 60000                            |
| Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated | 100000                           |
| Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported   | 60000                            |
| Anwendungsparameter                      |                                  |
| Umgebungstemperaturbereich               | -40 bis +40 °C                   |
| Produktdaten                             |                                  |
| Gesamt-Produktcode                       | 871829164707299                  |
| Bestell-Produktname                      | BCP431 RGB 100-240 20 CE CQC PSE |
| EAN/UPC - Produkt                        | 8718291647072                    |
| Bestellcode                              | 64707299                         |
| Anzahl pro Verpackung                    | 1                                |
| Anzahl pro Umverpackung                  | 4                                |
| Material-Nr. (12NC)                      | 912400133973                     |
| Nettogewicht (Einzelteil)                | 2,800 kg                         |



Abmessungsskizzen



Vaya

