



Vaya Flood LP Small

Medium beam angle 20°

With budgets under pressure, property owners and developers are looking, more than ever, for value for money when it comes to capital expenditures. Vaya Flood is an affordable and reliable LED solution that minimizes the initial investment, while providing exceptional flexibility to create eye-catching, dynamic and colorful lighting effects that can bring a property to life. The robust Vaya Flood offers a wide choice of mono colors with a simple on-off switch and changing colors with a standard DMX512 controller. It is also extremely easy to install and aim.

Données du produit

Renseignements généraux

Code de gamme de lampes	LED-HB [LED High Brightness]
Couleur de la source de lumière	Rouge, vert et bleu
Source de lumière remplaçable	No
Régulateur inclus	Yes
Type de verre/couvercle optique	GT [Tempered glass]
Classe de protection IEC	Classe de sécurité I
Marque UL	UL and cUL mark
Optic type outdoor	Medium beam angle 20°
Marque PSE	No
Angle	20°

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	100 to 240 V
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz

Commandes et gradation

Intensité réglable	Yes
--------------------	-----

Mécanique et boîtier

Matériau du boîtier	Aluminium moulé
Matériau de l'optique	Glass
Couvercle optique/matériau de la lentille	Verre trempé
Forme de verre/couvercle optique	Flat
Finition de verre/couvercle optique	Transparent

Approbation et utilisation

Code de protection contre les infiltrations	IP66 [Protégé contre la pénétration de la poussière, résistant aux jets d'eau]
Code de protection contre les impacts mécaniques	IK06 [1 J]

Rendement initial (conforme aux normes CEI)

Flux lumineux initial	1344 lm
Efficacité initiale du luminaire DEL	33.6 lm/W

Rendement au fil du temps (conforme aux normes CEI)

Lumen Maintenance 50% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 50% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 50% at 40°C Calculated	100000

Vaya Flood LP Small

Lumen Maintenance 50% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000

Conditions d'utilisation

Plage de température ambiante	-40 to +40 °C
-------------------------------	---------------


Données de produit

Nom du produit de la commande	BCP431 RGB 100-240 20 UL
-------------------------------	--------------------------

EAN/CUP – Produit	8718291647102
Local Code	.
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	4
Numéro de matériau (12NC)	912400133974
Poids net (pièce)	2.800 kg

K 06

Schéma dimensionnel



Vaya

