



Vaya Flood LP

BCP431 RGB 100-240 40 CE CQC PSE

Vaya Flood LP G2, RGB, 40°, CE/CQC/PSE

Vaya Flood LP (gen2) es una solución de iluminación con proyector LED rentable y fiable para uso interior y exterior, que minimiza la inversión inicial, al tiempo que proporciona una flexibilidad excepcional para crear efectos de iluminación atractivos con proyecciones, iluminación vertical de paredes y acento. Una amplia variedad de ángulos de haz de luz y opciones de color le permiten darle vida a una propiedad, ya sea con colores estáticos o que cambian de forma dinámica. Esta luminaria compacta y robusta se diferencia por el mayor alcance de la luz y su gran eficacia. La alimentación integrada y el ángulo de inclinación ajustable hacen que este producto sea versátil y fácil de utilizar.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Código de la línea de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]
Color de la fuente de luz	Rojo, verde y azul
Fuente de luz reemplazable	No
Controlador incluido	Sí
Tipo de cubierta/lente óptico	Vidrio templado
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I
Tipo óptico para exterior	Ángulo de haz de luz medio de 40°
Mecánicos y de carcasa	
Tensión de entrada	100 a 240 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Controles y regulación	
Con regulación de intensidad	Sí

Datos técnicos de la luz	
Material de la carcasa	Aluminio moldeado a presión
Material de cubierta/lente óptico	Vidrio templado
Forma de cubierta/lente óptico	Planos
Color	Gris oscuro
Aprobación y aplicación	
Código de protección de ingreso	IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Energy Efficiency Class	G
Código de protección de impacto mec.	IK06 [1 J]
Estándar de vibración	Complies with ANSI C136.31
Clasificación de vibración	Complies with ANSI C136.31 915494

Vaya Flood LP

Información general

Initial luminous flux (system flux)	1400 lm
Eficacia de la luminaria LED inicial	34,7 lm/W
Potencia de entrada inicial	45 W

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

50 % de mantenimiento lumínico a 25 °C calculados	100000
50 % de mantenimiento lumínico a 25 °C informados	60000
50 % de mantenimiento lumínico a 40 °C calculados	100000
50 % de mantenimiento lumínico a 40 °C informados	60000
70 % de mantenimiento lumínico a 25 °C calculados	100000
70 % de mantenimiento lumínico a 25 °C informados	60000
70 % de mantenimiento lumínico a 40 °C calculados	100000
70 % de mantenimiento lumínico a 40 °C informados	60000

Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	-40 a +40 °C
-------------------------------	--------------

Datos de producto

Código del producto completo	871829164708999
Nombre del producto del pedido	BCP431 RGB 100-240 40 CE CQC PSE
EAN/UPC: producto	8718291647089
Código del pedido	316-000015-02
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	4
Material Nr. (12NC)	912400133975
Net Weight (Piece)	2,800 kg
Número del catálogo	316-000015-02
Catalog Number Description	Vaya Flood LP G2, RGB, 40°, CE/CQC/PSE



Plano de dimensiones



Vaya

