



# Vaya Flood MP Medium

## BCP434 RGB 100-240 10 CE CQC PSE

Vaya Flood MP G2, RGB, 10°, CE/CQC/PSE

Com os orçamentos sob pressão, os proprietários e desenvolvedores estão buscando, mais do que nunca, o valor para o dinheiro quando se trata de despesas. O Vaya Flood é uma solução de LED acessível e confiável que minimiza o investimento inicial, proporcionando uma flexibilidade excepcional para criar efeitos de iluminação atraentes, dinâmicos e coloridos. O robusto Vaya Flood oferece uma ampla escolha de cores monocromáticas com um simples interruptor "on-off", como também mudanças de cores com um controlador DMX512 padrão. É extremamente fácil de instalar e endereçar.

### Dados do produto

Informações gerais		Dados elétricos e de operação	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [ LED High Brightness]	Tensão de entrada	100-240 V
Cor da fonte de luz	Vermelho, verde e azul	Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Fonte de luz substituível	Não	<b>Controles e dimerização</b>	
Controlador incluído	Sim	Regulável	Sim
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	GT [ Vidro temperado]	<b>Dados mecânicos e de compartimento</b>	
Proteção/Classe IEC	CLI (I)	Material do compartimento	Aluminum die-cast
Marca CE	CE	Material de óptica	G
Marca CQC	CQC	Material de lente/tampa óptica	G
Tipo de óptica externa	Facho fechado, ângulo de 10°	Difusor óptico/Formato da lente	Flat
Marca PSE	PSE mark	Acabamento da lente/difusor ótico	Clear
Ângulo	A10		

## Vaya Flood MP Medium

Cor	Cinza escuro
-----	--------------

### Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP66 [ IP66]
Classificação de eficiência energética	G
Código de proteção mecânica contra impactos	IK06 [ IK06]
Standard de vibração	Complies with ANSI C136.31
Classificação de vibração	Complies with ANSI C136.31
Número do registro EPREL	991203

### Desempenho inicial (compatível com IEC)

Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema)	2603 lm
Eficiência da luminária LED inicial	37 lm/W
Potência de entrada inicial	72 W

### Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Manutenção luminica 50% a 25°C calculada	100000
Manutenção luminica - 50% a 25°C reportada	60000
Manutenção luminica 50% a 40°C calculada	100000
Manutenção luminica - 50% a 40°C reportada	60000
Manutenção luminica 70% a 25°C calculada	100000
Manutenção luminica - 70% a 25°C reportada	60000


Manutenção luminica 70% a 40°C calculada	100000
Manutenção luminica - 70% a 40°C reportada	60000

### Condições de aplicação


Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +40 °C
-----------------------------------	---------------

### Dados do produto

Código do produto completo	871829164980999
Nome de produto da encomenda	BCP434 RGB 100-240 10 CE CQC PSE
EAN/UPC - Produto	8718291649809
Código de encomenda	316-000016-00
Código local	912400133977
Numerador - Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP - Embalagens por exterior	2
Nº do material (12NC)	912400133977
Peso líquido (peça)	5,250 kg
Número de catálogo	316-000016-00
Descrição do número de catálogo	Vaya Flood MP G2, RGB, 10°, CE/CQC/PSE



## Desenho dimensional



Vaya

