



Vaya Flood MP Medium

BCP434 RGB 100-240 20 CE CQC PSE

Vaya Flood MP G2, RGB, 20°, CE/CQC/PSE

Vaya Flood MP (gen2) è un proiettore LED affidabile ed economico per interni ed esterni. Riducendo al minimo l'investimento iniziale, offre un'eccezionale flessibilità per creare accattivanti effetti luminosi a proiezione, wash e d'accento. La vasta scelta di angoli del fascio e colorazioni di luce consente di dare vita ad effetti di colore statici o dinamici. L'ampia portata ed alta efficienza fanno sì che questo apparecchio d'illuminazione compatto e robusto si distingua dalla massa. La sua potenza integrata e l'angolo d'inclinazione regolabile rendono il prodotto versatile e facile da usare.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Funzionamento e parte elettrica	
Codice famiglia lampada	LED-HB [LED High Brightness]	Tensione in ingresso	100 to 240 V
Colore sorgente luminosa	Rosso, verde e blu	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Sorgente luminosa sostituibile	No	Controlli e regolazione del flusso	
Driver incluso	Sì	Regolabile	Sì
Tipo copertura ottica/lenti	GT [Vetro temperato GT]	Meccanica e corpo	
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I	Materiale del corpo	Alluminio pressofuso
Marchio CE	CE mark	Materiale ottico	Glass
Marchio CQC	CQC-mark	Materiale copertura ottica/lenti	Vetro
Tipo di ottica aree esterne	Medium beam angle 20°	Forma copertura ottica/lenti	Flat
Marchio PSE	PSE mark	Finitura copertura ottica/lenti	Trasparente
Angolo	20°		

Vaya Flood MP Medium

Colore	Dark gray
--------	-----------

Approvazione e applicazione

Codice di protezione ingresso	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Classe di efficienza energetica	G
Codice protezione impatti meccanici	IK06 [1 J]
Standard vibrazioni	Complies with ANSI C136.31
Resistenza alle vibrazioni	Complies with ANSI C136.31
Numero di registrazione EPREL	991204

Rendimento iniziale (conformità IEC)

Flusso luminoso iniziale	2567 lm
Efficienza iniziale apparecchio LED	35,4 lm/W
Potenza in ingresso iniziale	72 W

Rendimento nel tempo (conformità IEC)

50% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	100000
50% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	60000
50% di mantenimento lumen a 40 °C calcolato	100000
50% di mantenimento lumen a 40 °C riferito	60000
70% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	100000
70% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	60000

70% di mantenimento lumen a 40 °C calcolato	100000
70% di mantenimento lumen a 40 °C riferito	60000

Condizioni di applicazione


Intervallo temperatura ambiente	Da -40 a +40 °C
---------------------------------	-----------------

Dati del prodotto

Codice prodotto completo	871829164981699
Nome prodotto ordine	BCP434 RGB 100-240 20 CE CQC PSE
EAN/UPC - Prodotto	8718291649816
Codice d'ordine	316-000016-01
Codice locale	912400133978
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	2
Materiale SAP	912400133978
Peso netto SAP (Pezzo)	5,250 kg
Numero catalogo	316-000016-01
Numero catalogo Descrizione	Vaya Flood MP G2, RGB, 20°, CE/CQC/PSE



Disegno tecnico



Vaya

