



Vaya Flood MP Medium

BCP434 RGB 100-240 20 CE CQC PSE

Vaya Flood MP G2, RGB, 20°, CE/CQC/PSE

Bütçeleri kısıtlı mülk sahipleri ve müteahhitler yatırımlarının karşılığını almayı isterler.Vaya Işıklandırma ilk yatırım maliyetini en aza indiren, düşük maliyetli ve güvenilir bir LED çözümüdür; mülkiyetlere hayat veren ilgi çekici, dinamik ve renkli aydınlatma efektleri oluşturmaya yönelik olağanüstü bir esneklik sağlar.Sağlam bir yapıya sahip olan Vaya Işıklandırma, standart DMX512 kontrol cihazıyla basit bir açma-kapama anahtarına ve değişen renklere sahip geniş bir tekli renk seçeneği sunar. Kurulumu ve hedeflenmesi çok kolaydır.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Lamba ailesi kodu	LED-HB [LED High Brightness]
Işık kaynağı rengi	Kırmızı, yeşil ve mavi
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Hayır
Tertibat dahildir	Evet
Optik kapak/lens türü	GT [Tempered glass]
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
CE işareti	CE mark
CQC işareti	CQC-mark
Optik sistem türü dış mekan	Medium beam angle 20°
PSE işareti	PSE mark
Açı	20°
Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Giriş Voltajı	100 to 240 V

Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Kontroller ve Dimming	
Dim Edilebilir	Evet
Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Alüminyum döküm
Optik sistem malzemesi	Glass
Optik kapak/lens malzemesi	Cam
Optik kapak/lens şekli	Flat
Optik kapak/lens kaplaması	Şeffaf
Renk	Dark gray

Vaya Flood MP Medium

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Enerji Verimliliği Sınıfı	G
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06 [1 J]
Titreşim Standardı	Complies with ANSI C136.31
Titreşim Derecesi	Complies with ANSI C136.31
EPREL Tescil Numarası	991204

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Initial luminous flux	2567 lm
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	35,4 lm/W
Başlangıç giriş gücü	72 W

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Lümen Sürekliliği, 25 °C'de %50 Hesaplandı	100000
Lümen Sürekliliği, 25 °C'de %50 Bildirildi	60000
Lümen Sürekliliği, 50 °C'de %40 Hesaplandı	100000
Lümen Sürekliliği, 40 °C'de %50 Bildirildi	60000
Lümen Sürekliliği, 25 °C'de %70 Hesaplandı	100000
Lümen Sürekliliği, 25 °C'de %70 Bildirildi	60000


Lümen Sürekliliği, 40 °C'de %70 Hesaplandı	100000
Lümen Sürekliliği, 40 °C'de %70 Bildirildi	60000

Uygulama Koşulları


Ortam sıcaklığı aralığı	-40 to +40 °C
-------------------------	---------------

Ürün Verileri

Tam ürün kodu	871829164981699
Sipariş ürün adı	BCP434 RGB 100-240 20 CE CQC PSE
EAN/UPC - Ürün	8718291649816
Sipariş kodu	316-000016-01
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	2
Material Nr. (12NC)	912400133978
SAP Net Weight (Piece)	5,250 kg
Katalog Numarası	316-000016-01
Catalog Number Description	Vaya Flood MP G2, RGB, 20°, CE/CQC/PSE



Boyutlu çizim



Vaya

