



Vaya Flood MP Medium

BCP435 3000 220-240 10 CE CQC

窄 光束角 10°

Vaya Flood MP gen2 是一款經濟實惠又可靠的 LED 投射燈解決方案，適合室內外用途，可將初期投資成本壓至最低，並發揮絕佳應用彈性，打造搶眼的投射、洗牆與重點照明效果。您還可透過廣泛的光束角度與顏色選項，呈現靜態或動態變換燈色效果，為被照物體注入活力。這款輕巧耐用的燈具獨特出眾，可發揮廣泛的燈光投射用途與高照明效率。內建電源與可調式傾斜角設計，兼具實用與便利性。

产品数据

基本資訊		輸入頻率	50 至 60 Hz
燈具系列代碼	LED-HB [LED High Brightness]	控制調光	
光源色彩	NW	可調光	是
可更換光源	否	機械和殼體	
內附驅動器	是	外罩材質	Aluminum die-cast
光學護蓋/鏡頭類型	GT [強化玻璃]	光學裝置材質	Glass
燈具光束擴展	10°	光學護蓋/鏡頭材質	Glass
保護等級 IEC	CLI (I)	光學護蓋/鏡頭形狀	Flat
CE 標誌	CE	光學護蓋/鏡頭表層	Clear
CQC 標誌	CQC-mark	色彩	DGR
室外光學裝置類型	窄 光束角 10°	應用	
PSE 標誌	No	防水防塵規範代碼	IP66 [IP66]
角度	10°	機械衝擊保護碼	IK06 [IK06]
運作和電氣		震動標準	Complies with ANSI C136.31
輸入電壓	220-240 V		

Vaya Flood MP Medium

	Complies with ANSI C136.31
初始性能	
初始光通量	5773 lm
初始 LED 燈具效率	84.6 lm/W
初始腐蝕性色溫	3000 K
初始演色性指數	80
初始輸入功率	68 W
耐久性能	
Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	45000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	74000

Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	23000

適用條件


環境溫度範圍	-40 to +40 °C
--------	---------------

產品參數

完整產品碼	871829164992299
訂購產品名稱	BCP435 3000 220-240 10 CE CQC
EAN/UPC - 產品	8718291649922
訂購代碼	912400134020
分子 - 各件數量	1
分子 - 每一外盒內件數	2
材質編號(12NC)	912400134020
淨重 (件)	5.720 kg



二维绘图



Vaya

