



Vaya Flood MP

BCP435 3000 220-240 20 CE CQC

Haz medio, ángulo 20°

Con las limitaciones de presupuesto actuales, los propietarios y promotores buscan, ahora más que nunca, las soluciones más rentables a la hora de enfrentarse a gastos en iluminación. Vaya Flood es una solución LED asequible y fiable que minimiza la inversión inicial y proporciona una excepcional flexibilidad para crear efectos de iluminación coloristas, atractivos y dinámicos que pueden dar vida a cualquier instalación. El robusto Vaya Flood ofrece una amplia gama de colores monocromáticos y dinámicos. Éstos últimos pueden controlarse con cualquier controlador DMX512 estándar. Además, resulta muy fácil de instalar y de orientar.

Datos del producto

Información general		Frecuencia de entrada	
Código familia de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]	50 a 60 Hz	
Temperatura de color	Blanco neutro	Controles y regulación	
Fuente de luz sustituible	No	Regulable	Si
Driver incluido	Si	Mecánicos y de carcasa	
Tipo lente/cubierta óptica	GT [Cristal templado]	Material de la carcasa	Aluminio fundido
Apertura de haz de luz de la luminaria	20°	Material óptico	G
Clase de protección IEC	Seguridad clase I	Material cubierta óptica/lente	Vidrio
Marca CE	Marcado CE	Forma cubierta óptica/lente	FT
Certificado CQC	CQC	Acabado cubierta óptica/lente	Clara
Optic type outdoor	Haz medio, ángulo 20°	Color	DGR
Certificados PSE	No	Aprobación y aplicación	
Ángulo	A20	Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Operativos y eléctricos			
Tensión de entrada	220-240 V		

Vaya Flood MP

Índice de protección frente a choque mecánico	IK06 [IK06]
Estándar de vibración	Complies with ANSI C136.31
	Complies with ANSI C136.31

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Flujo lumínico inicial	5660 lm
Eficacia de la luminaria LED inicial	83,5 lm/W
Índice inic. de temperatura de color	3000 K
Inic. Índice de reproducción del color	80
Potencia de entrada inicial	68 W

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	45000

Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	74000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	23000

Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +40 °C
-------------------------------	-----------------

Datos de producto

Código de producto completo	871829164993999
Nombre de producto del pedido	BCP435 3000 220-240 20 CE CQC
EAN/UPC - Producto	8718291649939
Código de pedido	64993999
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	2
N.º de material (12NC)	912400134021
Peso neto (pieza)	5,720 kg



Plano de dimensiones



Vaya

