



# Vaya Flood MP Medium

BCP435 3000 220-240 20 CE CQC

średni rozsył światłości rozbieżność użyteczna 20°

Vaya Flood to ekonomiczne i niezawodne oprawy wykonane w technologii LED. Wyróżniają się atrakcyjną ceną zakupu, oferując przy tym doskonałą elastyczność pozwalającą na tworzenie przyciągających wzrok dynamicznych i barwnych efektów świetlnych ożywiających iluminowane budynki. Są dostępne w różnych wersjach umożliwiających łatwą i szybką instalację. Monochromatyczne – emitujące światło białe lub jednobarwne (proste załączanie bez opcji sterowania) oraz w wersji dynamicznej zmiany barwy w systemie RGB, sterowane za pomocą prostego w użyciu sterownika DMX512.

## Dane produktu

| Informacje podstawowe                     |                                                    | Kąt                                                 |                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| Kod rodziny źródła światła                | LED-HB [ LED High Brightness]                      | A20                                                 |                  |
| barwa źródła światła                      | barwa biała neutralna                              | Eksplotacja i połączenie elektryczne                |                  |
| Źródło światła wymienne                   | brak                                               | Napięcie wejściowe                                  | 220-240 V        |
| Zawiera zasilacz                          | tak                                                | Częstotliwość wejściowa                             | 50 do 60 Hz      |
| Klosz/soczewki                            | GT [ szyba hartowana]                              | Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego |                  |
| Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej | 20°                                                | Funkcja ściemniania                                 | tak              |
| Klasa ochrony IEC                         | Klasa bezpieczeństwa I                             | Mechanika i korpus                                  |                  |
| Znak CE                                   | CE                                                 | Materiał obudowy                                    | Odlew aluminiowy |
| Oznaczenie CQC                            | CQC                                                | Materiał optyki                                     | G                |
| Optic type outdoor                        | średni rozsył światłości rozbieżność użyteczna 20° | Materiał pokrywy optycznej/soczewki                 | Szkoło           |
| Oznaczenie PSE                            | brak                                               | Klosz/soczewki                                      | FT               |

## Vaya Flood MP Medium

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Wykończenie klosza/soczewki | Przezroczyste |
| Kolor                       | DGR           |

### Certyfikaty i zastosowania

|                                          |                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Kod klasy szczelności IP                 | IP66 [ Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody] |
| Kod mechanicznej odporności na uderzenia | IK06 [ IK06]                                                             |
| Norma związana z drganiami               | Complies with ANSI C136.31                                               |
|                                          | Complies with ANSI C136.31                                               |

### Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Początkowy strumień świetlny               | 5660 lm   |
| Początkowa sprawność oprawy LED            | 83,5 lm/W |
| Początkowy skorelowana Temperatura barwowa | 3000 K    |
| Początkowy Współczynnik oddawania barw     | 80        |
| Początkowa moc pobierana                   | 68 W      |

### Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated | 100000 |
| Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported   | 60000  |
| Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated | 71000  |
| Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported   | 60000  |
| Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated | 100000 |

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported   | 60000 |
| Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated | 45000 |
| Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported   | 45000 |
| Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated | 74000 |
| Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported   | 60000 |
| Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated | 23000 |
| Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported   | 23000 |

### Warunki dotyczące zastosowań


|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Zakres temperatury otoczenia | -40 až +40 °C |
|------------------------------|---------------|

### Dane techniczne produktu

|                                                    |                               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Pełny kod produktu                                 | 871829164993999               |
| Nazwa produktu na zamówieniu                       | BCP435 3000 220-240 20 CE CQC |
| EAN/UPC - Produkt                                  | 8718291649939                 |
| Kod zamówienia                                     | 64993999                      |
| Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce       | 1                             |
| Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym | 2                             |
| Materiał Nr (12NC)                                 | 912400134021                  |
| Waga netto (szt.)                                  | 5,720 kg                      |



## Rysunki techniczne



Vaya

## Vaya Flood MP Medium

