



Vaya Flood MP Medium

BCP435 4000 220-240 10 CE CQC

Narrow beam angle 10°

Το Vaya Flood MP (gen2) είναι μια αξιόπιστη και οικονομική λύση διάχυτου φωτισμού LED που είναι ιδανική για ελαχιστοποίηση της αρχικής επένδυσης και για τον φωτισμό εξωτερικών χώρων, ενώ παρέχει εξαιρετική ευελιξία για τη δημιουργία ελκυστικών εφέ φωτισμού διάχυσης, απλίκας και ανάδειξης. Η μεγάλη ποικιλία γωνιών δέσμης και επιλογών χρώματος σάς επιτρέπουν να δώσετε ζωή σε κάθε ακίνητο, με στατική ή δυναμική εναλλαγή χρωμάτων. Η μεγάλη ακτίνα φωτός και η υψηλή απόδοση κάνουν αυτό το μικρό και ανθεκτικό φωτιστικό να ξεχωρίζει. Το ενσωματωμένο τροφοδοτικό και η ρυθμιζόμενη γωνία κλίσης καθιστούν αυτό το προϊόν ευέλικτο και εύχρηστο.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Κωδικός σειράς λαμπτήρων	LED-HB [LED High Brightness]
Χρώμα πηγής φωτός	Neutral white
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Όχι
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	GT [Tempered glass]
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	10°
Κατηγορία προστασίας IEC	Safety class I (I)
Σήμανση CE	CE mark
Σήμανση CQC	CQC-mark
Optic type outdoor	Narrow beam angle 10°
Σήμανση PSE	No
Γωνία	10°

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Τάση εισόδου	220 to 240 V
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα	
Υλικό περιβλήματος	Aluminum die-cast
Υλικό οπτικού συστήματος	Glass
Υλικό καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Glass
Σχήμα καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Flat
Φινίρισμα καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Clear

Vaya Flood MP Medium

Χρώμα	Dark gray
Έγκριση και εφαρμογή	
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP66 [Dust penetration-protected, jet-proof]
Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις	IK06 [1 J]
Πρότυπο κραδασμών	Complies with ANSI C136.31
	Complies with ANSI C136.31

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Αρχική φωτεινή ροή	6312 lm
Αρχική φωτεινή ροή	6312 lm
Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	93,3 lm/W
Αρχ. διορθ. θερμοκρασίας χρώματος	4000 K
Αρχ. Δείκτης χρωματικής απόδοσης	82
Αρχική ισχύς εισόδου	68 W

Απόδοση με την πάροδο του χρόνου (συμβατή με IEC)

Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	60000

Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	45000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	74000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	23000

Συνθήκες εφαρμογής


Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-40 to +40 °C
----------------------------------	---------------

Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός προϊόντος	871829164995399
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	BCP435 4000 220-240 10 CE CQC
EAN/UPC	8718291649953
Κωδικός παραγγελίας	64995399
Local Code	BCP435/4000/10
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	2
Αρ. υλικού (12NC)	912400134023
Καθαρό βάρος (πεμάχιο)	5,720 kg



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Vaya



© 2019 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.

www.lighting.philips.com

2019, Οκτώβριος 9 – τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές