



Vaya Flood MP Medium

BCP435 4000 220-240 10 CE CQC

Facho fechado, ângulo de 10°

Com os orçamentos sob pressão, os proprietários e desenvolvedores estão buscando, mais do que nunca, o valor para o dinheiro quando se trata de despesas. O Vaya Flood é uma solução de LED acessível e confiável que minimiza o investimento inicial, proporcionando uma flexibilidade excepcional para criar efeitos de iluminação atraentes, dinâmicos e coloridos. O robusto Vaya Flood oferece uma ampla escolha de cores monocromáticas com um simples interruptor "on-off", como também mudanças de cores com um controlador DMX512 padrão. É extremamente fácil de instalar e endereçar.

Dados do produto

Informações gerais		Dados elétricos e de operação	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]	Tensão de entrada	220-240 V
Cor da fonte de luz	NW	Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Fonte de luz substituível	Não	Controles e dimerização	
Controlador incluído	Sim	Regulável	Sim
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	GT [Vidro temperado]	Dados mecânicos e de compartimento	
Difusão do facho da luz da luminária	10°	Material do compartimento	Aluminum die-cast
Proteção/Classe IEC	CLI (I)	Material de óptica	G
Marca CE	CE	Material de lente/tampa óptica	G
Marca CQC	CQC	Difusor óptico/Formato da lente	Flat
Tipo de óptica externa	Facho fechado, ângulo de 10°	Acabamento da lente/difusor ótico	Clear
Marca PSE	No		
Ângulo	A10		

Vaya Flood MP Medium

Cor	DGR
-----	-----

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP66 [IP66]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK06 [IK06]
Standard de vibração	Complies with ANSI C136.31
Classificação de vibração	Complies with ANSI C136.31

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema)	6312 lm
Fluxo luminoso inicial a temperatura da cor de 4.000 K	6312 lm
Eficiência da luminária LED inicial	93,3 lm/W
Temperatura de cor correlacionada inicial	4000 K
Índice de reprodução de cor inicial	82
Potência de entrada inicial	68 W

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Manutenção de lúmens 70% a 25°C calculada	100000
Manutenção de lúmens 70% a 25°C reportada	60000
Manutenção de lúmens 70% a 40°C calculada	71000
Manutenção de lúmens 70% a 40°C reportada	60000
Manutenção de lúmens 80% a 25°C calculada	100000
Manutenção de lúmens 80% a 25°C reportada	60000

Manutenção de lúmens 80% a 40°C calculada	45000
Manutenção de lúmens 80% a 40°C reportada	45000
Manutenção de lúmens 90% a 25°C calculada	74000
Manutenção de lúmens 90% a 25°C reportada	60000
Manutenção de lúmens 90% a 40°C calculada	23000
Manutenção de lúmens 90% a 40 °C reportada	23000

Condições de aplicação


Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +40 °C
-----------------------------------	---------------

Dados do produto

Código do produto completo	871829164995399
Nome de produto da encomenda	BCP435 4000 220-240 10 CE CQC
EAN/UPC – Produto	8718291649953
Código de encomenda	912400134023
Código de encomenda local	912400134023
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP – Embalagens por exterior	2
Nº do material (12NC)	912400134023
Peso líquido SAP (peça)	5,720 kg



Desenho dimensional



Vaya

