



# Vaya Flood MP Medium

BCP435 4000 220-240 10 CE CQC

Smalstrålande 10°

Dagens fastighetsägare och byggherrar jobbar med snävare budgetar än tidigare, och man letar efter effektiva och prisvärda investeringar. Vaya Flood är en tillförlitlig LED-lösning till en rimlig investeringskostnad, med exceptionell flexibilitet och iögonfallande dynamiska och färgglada belysningseffekter som får byggnaden att kännas mer levande. Den robusta armaturen är lätt att installera och rikta, och har ett brett utbud enfärgade ljuseffekter som styrs med ett enkelt on/off-reglage samt färgväxling via en vanlig DMX512-styrenhet. För mer information, var god se [www.colorkinetics.com/vaya](http://www.colorkinetics.com/vaya)

## Produktdata

| Allmän information        |                               | Drift och elektricitet                |                       |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Lampfamiljskod            | LED-HB [ LED High Brightness] | Ingående spänning                     | 220 till 240 V        |
| Ljuskällans färg          | Neutralvit                    | Ingångsfrekvens                       | 50–60 Hz              |
| Utbytbar ljuskälla        | No                            | Styrenheter och dimring               |                       |
| Driftdon ingår            | Ja                            | Dimbara                               | Ja                    |
| Optikavskärmning/optiktyp | GT [ Härdat glas]             | Mekanik och armaturhus                |                       |
| Armaturens ljusfördelning | 10°                           | Armaturhusets material                | Pressgjuten aluminium |
| Skyddsklass IEC           | Säkerhetsklass I              | Material i optiken                    | glas                  |
| CE-märkning               | CE märkning                   | Optisk kupa/linsmaterial              | Glas                  |
| CQC-märkning              | CQC-märkning                  | Optisk glaskupa/optikens form         | Plan                  |
| Optic type outdoor        | Smalstrålande 10°             | Ytbehandling på optikavskärmning/lins | Klar                  |
| PSE-märkning              | No                            |                                       |                       |
| Vinkel                    | 10°                           |                                       |                       |

## Vaya Flood MP Medium

|                                               |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Färg                                          | Mörkgrå                        |
| <b>Användning och godkännande</b>             |                                |
| Kod för kapslingsklass                        | IP66 [ Dammtät, strålskyddad ] |
| Skyddskod för mekanisk påverkan               | IK06 [ 1 J ]                   |
| Vibrationsstandard                            | Complies with ANSI C136.31     |
|                                               | Complies with ANSI C136.31     |
| <b>Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)</b> |                                |
| Initialt ljusflöde                            | 6312 lm                        |
| Initialt ljusflöde                            | 6312 lm                        |
| Initialt LED-ljusutbyte                       | 93,3 lm/W                      |
| Init. korr. färgtemperatur                    | 4000 K                         |
| Init. Färgåtergivningsindex                   | 82                             |
| Initial ineffekt                              | 68 W                           |
| <b>Prestanda över tid (IEC-kompatibel)</b>    |                                |
| Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated      | 100000                         |
| Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported        | 60000                          |
| Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated      | 71000                          |
| Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported        | 60000                          |
| Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated      | 100000                         |
| Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported        | 60000                          |

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated | 45000 |
| Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported   | 45000 |
| Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated | 74000 |
| Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported   | 60000 |
| Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated | 23000 |
| Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported   | 23000 |

### Användningsförhållanden


|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Omgivningstemperatur | -40 till +40 °C |
|----------------------|-----------------|

### Produktdata

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Fullständig produktkod                    | 871829164995399               |
| Beställningsproduktnamn                   | BCP435 4000 220-240 10 CE CQC |
| EAN/UPC – Produkt                         | 8718291649953                 |
| Beställningsnummer                        | 64995399                      |
| Räknare – Antal per förpackning           | 1                             |
| Räknare – antal förpackningar per kartong | 2                             |
| Materialnummer (12NC)                     | 912400134023                  |
| Nettovikt (stycke)                        | 5,720 kg                      |



## Måttskiss



Vaya

