



Vaya Flood MP

BCP435 4000 220-240 40 CE CQC

Ángulo de haz medio de 40 °

Vaya Flood MP gen2 es una solución de iluminación con proyector LED rentable y fiable para uso interior y exterior que minimiza la inversión inicial, al tiempo que proporciona una flexibilidad excepcional para crear efectos de iluminación atractivos con proyecciones, iluminación vertical de paredes e iluminación de acento. Una amplia variedad de ángulos de haces de luz y opciones de color le permiten darle vida a una propiedad, ya sea con colores estáticos o que cambian de forma dinámica. Esta luminaria compacta y robusta se diferencia por el mayor alcance de la luz y su gran eficacia. La alimentación integrada y el ángulo de inclinación ajustable hacen que este producto sea versátil y fácil de utilizar.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Controles y regulación	
Código familia de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]	Regulable	Sí
Temperatura de color	Blanco neutro	Datos técnicos de la luz	
Fuente de luz sustituible	No	Material de la carcasa	Aluminio fundido
Driver incluido	Sí	Forma cubierta óptica/lente	Planos
Tipo lente/cubierta óptica	Vidrio templado	Color	Gris oscuro
Apertura de haz de luz de la luminaria	40°	Aprobación y aplicación	
Clase de protección IEC	Seguridad clase I	Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Optic type outdoor	Ángulo de haz medio de 40 °	Índice de protección frente a choque mecánico	IK06 [1 J]
Mecánicos y de carcasa		Estándar de vibración	Complies with ANSI C136.31
Tensión de entrada	220 a 240 V		Complies with ANSI C136.31
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz		

Vaya Flood MP

Información general

Flujo lumínico inicial	5634 lm
Flujo lumínico inicial	5634 lm
Eficacia de la luminaria LED inicial	83,3 lm/W
Índice inic. de temperatura de color	4000 K
Inic. Índice de reproducción del color	82
Potencia de entrada inicial	68 W

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	45000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	74000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	60000

Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	23000

Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +40 °C
-------------------------------	-----------------

Datos de producto

Código de producto completo	871829138601899
Nombre de producto del pedido	BCP435 4000 220-240 40 CE CQC
EAN/UPC - Producto	8718291386018
Código de pedido	912400134025
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	2
N.º de material (12NC)	912400134025
Peso neto (pieza)	5,720 kg



Plano de dimensiones



Vaya

