



Vaya Flood MP

BCP435 4000 220-240 40 CE CQC

Haz medio, ángulo 40°

Con las limitaciones de presupuesto actuales, los propietarios y promotores buscan, ahora más que nunca, las soluciones más rentables a la hora de enfrentarse a gastos en iluminación. Vaya Flood es una solución LED asequible y fiable que minimiza la inversión inicial y proporciona una excepcional flexibilidad para crear efectos de iluminación coloristas, atractivos y dinámicos que pueden dar vida a cualquier instalación. El robusto Vaya Flood ofrece una amplia gama de colores monocromáticos y dinámicos. Éstos últimos pueden controlarse con cualquier controlador DMX512 estándar. Además, resulta muy fácil de instalar y de orientar.

Datos del producto

Información general		Frecuencia de entrada	
Código familia de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]	50 a 60 Hz	
Temperatura de color	Blanco neutro	Controles y regulación	
Fuente de luz sustituible	No	Regulable	Si
Driver incluido	Si	Mecánicos y de carcasa	
Tipo lente/cubierta óptica	GT [Cristal templado]	Material de la carcasa	Aluminio fundido
Apertura de haz de luz de la luminaria	40°	Material óptico	G
Clase de protección IEC	Seguridad clase I	Material cubierta óptica/lente	Vidrio
Marca CE	Marcado CE	Forma cubierta óptica/lente	FT
Certificado CQC	CQC	Acabado cubierta óptica/lente	Clara
Optic type outdoor	Haz medio, ángulo 40°	Color	DGR
Certificados PSE	No	Aprobación y aplicación	
Ángulo	A40	Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Operativos y eléctricos			
Tensión de entrada	220-240 V		

Vaya Flood MP

Índice de protección frente a choque mecánico	IK06 [IK06]
Estándar de vibración	Complies with ANSI C136.31
	Complies with ANSI C136.31

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Flujo lumínico inicial	5634 lm
Flujo lumínico inicial	5634 lm
Eficacia de la luminaria LED inicial	83,3 lm/W
Índice inic. de temperatura de color	4000 K
Inic. Índice de reproducción del color	82
Potencia de entrada inicial	68 W

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	45000

Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	74000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	23000

Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +40 °C
-------------------------------	-----------------

Datos de producto

Código de producto completo	871829138601899
Nombre de producto del pedido	BCP435 4000 220-240 40 CE CQC
EAN/UPC - Producto	8718291386018
Código de pedido	38601899
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	2
N.º de material (12NC)	912400134025
Peso neto (pieza)	5,720 kg



Plano de dimensiones



Vaya

