



Vaya Flood MP Medium

BCP435 4000 220-240 40 CE CQC

Mediumstrålande 40° vinkel

Dagens fastighetsägare och byggherrar jobbar med snävare budgetar än tidigare, och man letar efter effektiva och prisvärda investeringar. Vaya Flood är en tillförlitlig LED-lösning till en rimlig investeringskostnad, med exceptionell flexibilitet och iögonfallande dynamiska och färgglada belysningseffekter som får byggnaden att kännas mer levande. Den robusta armaturen är lätt att installera och rikta, och har ett brett utbud enfärgade ljuseffekter som styrs med ett enkelt on/off-reglage samt färgväxling via en vanlig DMX512-styrenhet. För mer information, var god se www.colorkinetics.com/vaya

Produktdata

Allmän information		Drift och elektricitet	
Lampfamiljskod	LED-HB [LED High Brightness]	Ingående spänning	220 till 240 V
Ljuskällans färg	Neutralvit	Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Utbytbar ljuskälla	No	Styrenheter och dimring	
Driftdon ingår	Ja	Dimbara	Ja
Optikavskärmning/optiktyp	GT [Härdad glas]	Mekanik och armaturhus	
Armaturens ljusfördelning	40°	Armaturhusets material	Pressgjuten aluminium
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I	Material i optiken	glas
CE-märkning	CE märkning	Optisk kupa/linsmaterial	Glas
CQC-märkning	CQC-märkning	Optisk glaskupa/optikens form	Plan
Optic type outdoor	Mediumstrålande 40° vinkel	Ytbehandling på optikavskärmning/lins	Klar
PSE-märkning	No		
Vinkel	40°		

Vaya Flood MP Medium

Färg	Mörkgrå
------	---------

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK06 [1 J]
Vibrationsstandard	Complies with ANSI C136.31
	Complies with ANSI C136.31

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Initialt ljusflöde	5634 lm
Initialt ljusflöde	5634 lm
Initialt LED-ljusutbyte	83,3 lm/W
Init. korr. färgtemperatur	4000 K
Init. Färgåtergivningsindex	82
Initial ineffekt	68 W

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	60000

Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	45000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	74000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	23000

Användningsförhållanden


Omgivningstemperatur	-40 till +40 °C
----------------------	-----------------

Produktdata

Fullständig produktkod	871829138601899
Beställningsproduktnamn	BCP435 4000 220-240 40 CE CQC
EAN/UPC – Produkt	8718291386018
Beställningsnummer	38601899
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	2
Materialnummer (12NC)	912400134025
Nettovikt (stycke)	5,720 kg



Måttskiss



Vaya

