



Vaya Flood MP Medium

BCP435 4000 220-240 40 CE CQC

Medium beam angle 40°

Bütçeleri kısıtlı mülk sahipleri ve müteahhitler yatırımlarının karşılığını almayı isterler.Vaya Işıklandırma ilk yatırım maliyetini en aza indiren, düşük maliyetli ve güvenilir bir LED çözümüdür; mülkiyetlere hayat veren ilgi çekici, dinamik ve renkli aydınlatma efektleri oluşturmaya yönelik olağanüstü bir esneklik sağlar.Sağlam bir yapıya sahip olan Vaya Işıklandırma, standart DMX512 kontrol cihazıyla basit bir açma-kapama anahtarına ve değişen renklere sahip geniş bir tekli renk seçeneği sunar. Kurulumu ve hedeflenmesi çok kolaydır.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Lamba ailesi kodu	LED-HB [LED High Brightness]
Işık kaynağı rengi	Nötr beyaz
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Sürücü dahildir	Evet
Optik kapak/lens türü	GT [Tempered glass]
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	40°
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
CE işareti	CE mark
CQC işareti	CQC-mark
Optic type outdoor	Medium beam angle 40°
PSE işareti	No
Açı	40°

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı	220 to 240 V
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Evet
----------------	------

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum döküm
Optik sistem malzemesi	Glass
Optik kapak/lens malzemesi	Cam
Optik kapak/lens şekli	Flat
Optik kapak/lens kaplaması	Şeffaf
Renk	Dark gray

Vaya Flood MP Medium

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06 [1 J]
Titreşim Standardı	Complies with ANSI C136.31
	Complies with ANSI C136.31

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıçtaki ışık Akısı	5634 lm
Başlangıçtaki ışık Akısı	5634 lm
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	83,3 lm/W
Başlangıçtaki ilişkili Renk Sıcaklığı	4000 K
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	82
Başlangıç giriş gücü	68 W

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	60000

Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	45000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	74000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	23000

Uygulama Koşulları


Ortam sıcaklığı aralığı	-40 to +40 °C
-------------------------	---------------

Ürün Verileri

Tam ürün kodu	871829138601899
Sipariş ürün adı	BCP435 4000 220-240 40 CE CQC
EAN/UPC - Ürün	8718291386018
Sipariş kodu	38601899
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	2
Malzeme No. (12NC)	912400134025
Net Ağırlık (Parça Başı)	5,720 kg

IK 06

Boyutlu çizim



Vaya

