



Vaya Flood MP Medium

BCP435 2700 220-240 40 CE CQC

Medium beam angle 40°

Bütçeleri kısıtlı mülk sahipleri ve müteahhitler yatırımlarının karşılığını almayı isterler.Vaya Işıklandırma ilk yatırım maliyetini en aza indiren, düşük maliyetli ve güvenilir bir LED çözümüdür; mülkiyetlere hayat veren ilgi çekici, dinamik ve renkli aydınlatma efektleri oluşturmaya yönelik olağanüstü bir esneklik sağlar.Sağlam bir yapıya sahip olan Vaya Işıklandırma, standart DMX512 kontrol cihazıyla basit bir açma-kapama anahtarına ve değişen renklere sahip geniş bir tekli renk seçeneği sunar. Kurulumu ve hedeflenmesi çok kolaydır.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Lamba ailesi kodu	LED-HB [LED High Brightness]
Işık kaynağı rengi	Soğuk beyaz
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Sürücü dahildir	Evet
Optik kapak/lens türü	GT [Tempered glass]
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
CE işareti	CE mark
CQC işareti	CQC-mark
Optic type outdoor	Medium beam angle 40°
PSE işareti	No
Açı	40°
Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Giriş Voltajı	220 to 240 V

Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Kontroller ve Dimming	
Dim Edilebilir	Evet
Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Alüminyum döküm
Optik sistem malzemesi	Glass
Optik kapak/lens malzemesi	Cam
Optik kapak/lens şekli	Flat
Optik kapak/lens kaplaması	Şeffaf
Renk	Dark gray

Vaya Flood MP Medium

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]

Mekanik çarpışma koruma kodu IK06 [1 J]

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıçtaki İlişkili Renk Sıcaklığı 2700 K

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated 100000

Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported 60000

Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated 71000

Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported 60000

Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated 100000

Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported 60000

Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated 45000

Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported 45000

Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated 74000

Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported 60000

Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated 23000

Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported 23000

Uygulama Koşulları

Ortam sıcaklığı aralığı -40 to +40 °C

Ürün Verileri

Tam ürün kodu 871829138610099

Sipariş ürün adı BCP435 2700 220-240 40 CE CQC

EAN/UPC - Ürün 8718291386100

Sipariş kodu 38610099

Numeratör - Paket Başına Miktar 1


Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı 2

Malzeme No. (12NC) 912400134034

Net Ağırlık (Parça Baş) 5,720 kg

IK06

Boyutlu çizim



Vaya

