



Vaya Flood MP Medium

BCP435 4000 220-240 90 CE CQC

Very wide beam angle 90°

Vaya Flood MP (gen2) è un proiettore LED affidabile ed economico per interni ed esterni. Riducendo al minimo l'investimento iniziale, offre un'eccezionale flessibilità per creare accattivanti effetti luminosi a proiezione, wash e d'accento. La vasta scelta di angoli del fascio e colorazioni di luce consente di dare vita ad effetti di colore statici o dinamici. L'ampia portata ed alta efficienza fanno sì che questo apparecchio d'illuminazione compatto e robusto si distingua dalla massa. La sua potenza integrata e l'angolo d'inclinazione regolabile rendono il prodotto versatile e facile da usare.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Codice famiglia lampada	LED-HB [LED High Brightness]
Colore sorgente luminosa	Bianco neutro
Sorgente luminosa sostituibile	No
Driver incluso	Si
Tipo copertura ottica/lenti	GT [Vetro temperato GT]
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	90°
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I
Marchio CE	CE mark
Marchio CQC	CQC-mark
Optic type outdoor	Very wide beam angle 90°
Marchio PSE	No
Angolo	90°

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	220 to 240 V
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	Si
Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Pressofusione di alluminio
Materiale ottico	Glass
Materiale copertura ottica/lenti	Vetro
Forma copertura ottica/lenti	Flat
Finitura copertura ottica/lenti	Trasparente

Vaya Flood MP Medium

Colore	Dark gray
--------	-----------

Approvazione e applicazione

Grado di protezione	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Codice protezione impatti meccanici	IK06 [1 J]

Rendimento iniziale (conformità IEC)

Temp. corr. colore iniziale	4000 K
Temp. Indice di resa dei colori	82

Rendimento nel tempo (conformità IEC)

Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	45000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	74000

Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	23000

Condizioni di applicazione


Intervallo temperatura ambiente	Da -40 a +40 °C
---------------------------------	-----------------

Dati del prodotto

Codice prodotto completo	871829138622399
Nome prodotto ordine	BCP435 4000 220-240 90 CE CQC
EAN/UPC - Prodotto	8718291386223
Codice d'ordine	38622399
Codice Locale	912400134046
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	2
N. materiale (12NC)	912400134046
Peso netto (Pezzo)	5,580 kg



Disegno tecnico



Vaya

