



Vaya Flood MP

BCP435 5000 220-240 90 CE CQC

Góc chùm sáng rất rộng 90°

Vaya Flood MP gen2 là giải pháp đèn pha LED tin cậy và tiết kiệm để sử dụng trong nhà cũng như ngoài trời, giảm thiểu vốn đầu tư ban đầu, đồng thời mang lại sự linh hoạt tuyệt vời trong việc tạo ra hiệu ứng chiếu xa, chiếu hắt tường góc rộng và chiếu sáng tạo điểm nhấn bắt mắt. Nhiều lựa chọn góc chùm sáng và màu sắc đa dạng cho phép bạn biến các công trình trở thành những thực thể sống động với màu sắc tĩnh hoặc thay đổi linh hoạt. Khả năng chiếu xa mở rộng và hiệu quả cao chính là điểm mang lại sự khác biệt cho bộ đèn nhỏ gọn và mạnh mẽ này. Công suất tích hợp và góc nghiêng có thể điều chỉnh khiến cho sản phẩm này linh hoạt và dễ sử dụng.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Mã dòng bóng đèn	LED-HB [LED High Brightness]
Màu sắc nguồn sáng	Trắng mát
Nguồn sáng có thể thay thế	Không
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Kiểu nắp quang học/thấu kính	Kính cường lực
Độ mở rộng chùm ánh sáng của đèn	90°
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn I
Dấu CE	Ký hiệu CE
Dấu CQC	Ký hiệu CQC
Loại chóa quang học ngoài trời	Góc chùm sáng rất rộng 90°
Dấu PSE	Không
Góc	90°
Thông số vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V

Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz
Điều khiển và thay đổi độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Có
Cơ khí và bộ vỏ	
Vật liệu vỏ đèn	Nhôm đúc
Vật liệu chóa quang học	Kính
Vật liệu nắp quang học/thấu kính	Kính
Hình dạng nắp quang học/thấu kính	Đẹt
Lớp hoàn thiện nắp quang học/thấu kính	Trong suốt
Màu sắc	Ghi sẫm
Phê duyệt và Ứng dụng	
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP66 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]

Vaya Flood MP

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK06 [1 J]
Hiệu năng ban đầu (tuần thử IEC)	
Nhiệt độ màu tương quan ban đầu	5000 K
Vận hành ngoài giờ (tuần thử IEC)	
Hệ số duy trì quang thông 70% tại 25°C theo tính toán	100000
Hệ số duy trì quang thông 70% tại 25°C theo bảo cáo	60000
Hệ số duy trì quang thông 70% tại 40°C theo tính toán	71000
Hệ số duy trì quang thông 70% tại 40°C theo bảo cáo	60000
Hệ số duy trì quang thông 80% tại 25°C theo tính toán	100000
Hệ số duy trì quang thông 80% tại 25°C theo bảo cáo	60000
Hệ số duy trì quang thông 80% tại 40°C theo tính toán	45000
Hệ số duy trì quang thông 80% tại 40°C theo bảo cáo	45000
Hệ số duy trì quang thông 90% tại 25°C theo tính toán	74000


Hệ số duy trì quang thông 90% tại 25°C theo bảo cáo	60000
Hệ số duy trì quang thông 90% tại 40°C theo tính toán	23000
Hệ số duy trì quang thông 90% tại 40°C theo bảo cáo	23000

Điều kiện ứng dụng	
Nhiệt độ môi trường cho phép	-40 đến +40 °C

Thông số sản phẩm	
Mã sản phẩm đầy đủ	871829138626199
Tên sản phẩm khác	BCP435 5000 220-240 90 CE CQC
EAN/UPC - Sản phẩm	8718291386261
Mã đơn hàng	912400134050
Phần tử SAP - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài	2
Số vật liệu (12 chữ số)	912400134050
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)	5,580 kg



Bản vẽ kích thước



Vaya

