



# Vaya Flood MP Medium

BSP435 4000 100 90 PSE

Very wide beam angle 90°

В условиях ограниченности бюджета, когда речь заходит о капитальных затратах, владельцы зданий больше, чем когда бы то ни было, нуждаются в решениях, обладающих превосходным соотношением «цена-качество». Vaya Flood — это доступное и надежное светодиодное решение, требующее минимальных начальных вложений и, вместе с тем, обеспечивающее исключительную гибкость в создании привлекательных, динамичных и насыщенных цветом световых эффектов, способных буквально оживить здание. Надежные решения Vaya Flood представлены одноцветными моделями с простым выключателем и моделями с возможностью переключения цвета с помощью стандартного контроллера DMX512. Простота установки и использования.

## Данные о продукции

Общая информация	
Код лампового семейства	LED-HB [ LED High Brightness]
Цвет источника света	Нейтральный белый
Сменный источник света	No
Драйвер в комплекте	Yes
Тип оптического плафона / линзы	GT [ Tempered glass]
Распределение света светильника	90°
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Optic type outdoor	Very wide beam angle 90°
Знак PSE	PSE mark
Угол	90°

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	100 to 277 V
Входная частота	50–60 Hz

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes

Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Литой алюминий
Оптический материал	Glass
Материал оптической крышки/линзы	Стекло
Форма оптической крышки / линзы	Flat

# Vaya Flood MP Medium

Покрывание оптической крышки / линзы	Прозрачное
Цвет	Dark gray

## Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения	IP66 [ Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK06 [ 1 J]

## Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Нач. корр. цветовая температура	4000 K
Нач. индекс цветопередачи	82

## Производительность со временем (соответствие МЭК)

Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	45000

Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	74000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	23000

## Условия эксплуатации


Диапазон температуры окружающей среды	-40 to +40 °C
---------------------------------------	---------------

## Данные об изделии

Полный код продукта	871829138641499
Название продукта для заказа	VCP435 4000 100 90 PSE
EAN/UPC — продукт	8718291386414
Код заказа	912400134065
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	2
Материал № (12NC)	912400134065
Вес нетто (шт.)	5,580 kg

IK06

## Чертеж размеров



Vaya

