



eW Blast Powercore gen4



eW Blast Powercore gen4, 2700 K, 100 – 277 VAC, 6° Native (no spread lens), Black housing

eW Blast Powercore gen4, 2700 K, 100 – 277 VAC, 6° Native (no spread lens), Black housing

Gli apparecchi LED a elevato rendimento eW Blast Powercore gen4 combinano effetti wall washing a colori intensi e saturi e variazioni cromatiche con installazione semplificata. eW Blast Powercore gen4 offre una gamma di accessori che consentono di personalizzare l'angolo del fascio per applicazioni di illuminazione a proiezione, con faretto spot, effetto wall-washing e radente, oltre a garantire l'efficienza e il risparmio energetico della tecnologia Powercore in un corpo robusto in alluminio pressofuso.

Dati del prodotto

Informazioni generali			
Codice famiglia lampada	LED-HB [LED High Brightness]	Durata al 50% del flusso luminoso	100000 h
Colore sorgente luminosa	Bianco	Durata al 70% del flusso luminoso	84000 h
Sorgente luminosa sostituibile	No	Durata al 90% del flusso luminoso	28000 h
Numero di unità elettriche	1 unit	Tipo di ottica aree esterne	Narrow beam angle 6°
Driver/unità alimentazione/trasformatore	PSDMX [Power supply unit with DMX interface]	Emissione luminosa costante	Yes
Tipo copertura ottica/lenti	CLFT [Clear flat]	Accessori PFC	ZCP485
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio	6°	Funzionamento e parte elettrica	
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I	Tensione in ingresso	100 to 277 V
Marchio CE	CE mark	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Marchio UL	UL and cUL mark	Fattore di potenza (Nom)	0.9

eW Blast Powercore gen4

Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	Si
Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Alluminio pressofuso
Materiale ottico	Glass
Materiale copertura ottica/lenti	Vetro temprato
Materiale fissaggio	Alluminio
Accessorio di montaggio	Basetta BA
Forma copertura ottica/lenti	Flat
Finitura copertura ottica/lenti	Trasparente
Colore	Nero BK

Approvazione e applicazione	
Codice di protezione ingresso	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Classe di efficienza energetica	G
Codice protezione impatti meccanici	IK10 [20 J vandal-resistant]
Standard vibrazioni	Complies with ANSI C136.31, 3G
Resistenza alle vibrazioni	Complies with ANSI C136.31, 3G
Numero di registrazione EPREL	915338

Rendimento iniziale (conformità IEC)	
Temperatura di colore corr. Iniziale	2700 K
Potenza in ingresso iniziale	50 W

Rendimento nel tempo (conformità IEC)	
50% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	100000
50% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	51000
50% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	100000


50% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	51000
70% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	84000
70% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	51000
70% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	83000
70% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	51000
90% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	28000
90% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	28000
90% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	27000
90% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	28000

Condizioni di applicazione	
Intervallo temperatura ambiente	Da -40 a +50 °C

Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871829139288099
Nome prodotto ordine	BCP481 36xLED-HB/2700K 100-277V BK
EAN/UPC - Prodotto	8718291392880
Codice d'ordine	523-000100-01
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	2
Materiale SAP	912400134973
Peso netto (al pezzo)	4,146 kg
Numero catalogo	523-000100-01
Numero catalogo Descrizione	eW Blast Powercore gen4, 2700 K, 100 – 277 VAC, 6" Native (no spread lens), Black housing



Disegno tecnico



BCP481 36xLED-HB/2700K 100-277V BK

eW Blast Powercore gen4

