



eW Blast Powercore gen4

eW Blast Powercore gen4, 2700 K, 100 – 277 VAC, 6° Native (no spread lens), Black housing

eW Blast Powercore gen4, 2700 K, 100 – 277 VAC, 6° Native (no spread lens), Black housing

eW Blast Powercore gen4 - luminárias LED de luz branca de alta intensidade e instalação simplificada. O eW Blast Powercore gen4 oferece uma gama de acessórios que permitem ângulos de fecho personalizados para iluminação geral, spotlighting, wall washing, além da eficiência e custo-benefício da tecnologia Powercore.

Dados do produto

Informações gerais		Dados elétricos e de operação	
Código da família das lâmpadas	LED-HB [LED High Brightness]	Vida útil até 90% do fluxo luminoso	28000 h
Cor da fonte de luz	WH	Tipo de óptica externa	Facho fechado, ângulo de 6°
Fonte de luz substituível	Não	Emissão de luz constante	Yes
Número de unidades de equipamento	1	Acessório PFC	ZCP485
Driver/unidade de alimentação/transformador	PSDMX [Power supply unit with DMX interface]	Tensão de entrada	100–277 V
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	CLFT [Clear flat]	Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Difusão do fecho da luz da luminária	6°	Fator de potência (Nom.)	0.9
Proteção/Classe IEC	CLI (I)	Controles e dimerização	
Marca CE	CE	Regulável	Sim
Marca UL	UL and cUL mark		
Vida útil até 50% do fluxo luminoso	100000 h		
Vida útil até 70% do fluxo luminoso	84000 h		

eW Blast Powercore gen4

Dados mecânicos e de compartimento	
Material do compartimento	Aluminum die-cast
Material de óptica	G
Material de lente/tampa óptica	GT
Material de fixação	Alumínio
Dispositivo de montagem	BA
Difusor óptico/Formato da lente	Flat
Acabamento da lente/difusor ótico	Clear
Cor	Preto

Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP66 [IP66]
Classificação de eficiência energética	G
Código de proteção mecânica contra impactos	IK10 [IK10]
Standard de vibração	Complies with ANSI C136.31, 3G
Classificação de vibração	Complies with ANSI C136.31, 3G
Número do registro EPREL	915338

Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Temperatura de cor correlacionada inicial	2700 K
Potência de entrada inicial	50 W

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)	
Manutenção luminica 50% a 25°C calculada	100000
Manutenção luminica - 50% a 25°C reportada	51000
Manutenção luminica 50% a 50°C calculada	100000
Manutenção luminica - 50% a 50°C reportada	51000
Manutenção luminica 70% a 25°C calculada	84000
Manutenção luminica - 70% a 25°C reportada	51000


Manutenção luminica 70% a 50°C calculada	83000
Manutenção luminica - 70% a 50°C reportada	51000
Manutenção luminica 90% a 25°C calculada	28000
Manutenção luminica - 90% a 25°C reportada	28000
Manutenção luminica 90% a 50°C calculada	27000
Manutenção luminica - 90% a 50°C reportada	28000

Condições de aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +50 °C

Dados do produto	
Código do produto completo	871829139288099
Nome de produto da encomenda	BCP481 36xLED-HB/2700K 100-277V BK
EAN/UPC – Produto	8718291392880
Código de encomenda	523-000100-01
Código local	912400134973
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP — Embalagens por exterior	2
Nº do material (12NC)	912400134973
Copiar peso líquido (peça)	4,146 kg
Número de catálogo	523-000100-01
Descrição do número de catálogo	eW Blast Powercore gen4, 2700 K, 100 – 277 VAC, 6° Native (no spread lens), Black housing



Desenho dimensional



BCP481 36xLED-HB/2700K 100-277V BK

eW Blast Powercore gen4

