



eW Blast Powercore gen4



eW Blast Powercore gen4, 2700 K, 100 – 277 VAC, 6° Native (no spread lens), White housing

eW Blast Powercore gen4, 2700 K, 100 – 277 VAC, 6° Native (no spread lens), White housing

Τα φωτιστικά LED υψηλής απόδοσης eW Blast Powercore gen4 παρέχουν φωτισμό λευκού φωτός και υψηλής έντασης για εξωτερικούς χώρους, καθώς και απλή εγκατάσταση. Ο τύπος eW Blast Powercore gen4 προσφέρει μια γκάμα εξαρτημάτων που επιτρέπουν τη διαμόρφωση γωνιών δέσμης με δυνατότητα προσαρμογής για φωτισμό διάχυσης, προβολέα, απλίκας και τονισμού, ενώ παράλληλα, προσφέρει την αποδοτικότητα και την οικονομία της τεχνολογίας Powercore, σε ένα ανθεκτικό περίβλημα από χυτό αλουμίνιο.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Κωδικός σειράς λαμπτήρων	LED-HB [LED High Brightness]
Χρώμα πηγής φωτός	White
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι
Αριθμός οργάνων	1 unit
Όργανο ενεύσεως/μονάδα τροφοδοσίας/μετατροπέας	PSDMX [Power supply unit with DMX interface]
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	CLFT [Clear flat]
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	6°
Κατηγορία προστασίας IEC	Safety class I (I)
Σήμανση CE	CE mark
Σήμανση UL	UL and cUL mark
Διάρκεια ζωής στο 50% φωτεινή ροή	100000 h
Διάρκεια ζωής στο 70% φωτεινή ροή	84000 h
Διάρκεια ζωής στο 90% φωτεινή ροή	28000 h
Τύπος οπτικού συστήματος εξωτερικού χώρου	Narrow beam angle 6°
Σταθερή φωτεινότητα	Yes
Εξάρτημα PFC	ZCP485
Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Τάση εισόδου	100 to 277 V
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Συντελεστής ισχύος (ονομ.)	0.9

eW Blast Powercore gen4

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης		
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Nai	

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα		
Υλικό περιβλήματος	Aluminum die-cast	
Υλικό οπτικού συστήματος	Glass	
Υλικό καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Tempered glass	
Υλικό στερέωσης	Αλουμίνιο	
Εξάρτημα στήριξης	Baseplate	
Σχήμα καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Flat	
Φινίρισμα καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Clear	
Χρώμα	White	

Έγκριση και εφαρμογή		
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP66 [Dust penetration-protected, jet-proof]	
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης	G	
Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις	IK10 [20 J vandal-resistant]	
Πρότυπο κραδασμών	Complies with ANSI C136.31, 3G	
Προστασία από κραδασμούς	Complies with ANSI C136.31, 3G	
Αρ. εγγραφής EPREL	915339	

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)		
Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος	2700 K	
Αρχική ισχύς εισόδου	50 W	

Απόδοση με την πάροδο του χρόνου (συμβατή με IEC)		
Υπολογίζεται διατήρηση φωτεινής ροής 50% στους 25 °C	100000	
Αναφέρεται διατήρηση φωτεινής ροής 50% στους 25 °C	51000	
Υπολογίζεται διατήρηση φωτεινής ροής 50% στους 50 °C	100000	
Αναφέρεται διατήρηση φωτεινής ροής 50% στους 50 °C	51000	
Υπολογίζεται διατήρηση φωτεινής ροής 70% στους 25 °C	84000	


Αναφέρεται διατήρηση φωτεινής ροής 70% στους 25 °C	51000	
Υπολογίζεται διατήρηση φωτεινής ροής 70% στους 50 °C	83000	
Αναφέρεται διατήρηση φωτεινής ροής 70% στους 50 °C	51000	
Υπολογίζεται διατήρηση φωτεινής ροής 90% στους 25 °C	28000	
Αναφέρεται διατήρηση φωτεινής ροής 90% στους 25 °C	28000	
Υπολογίζεται διατήρηση φωτεινής ροής 90% στους 50 °C	27000	
Αναφέρεται διατήρηση φωτεινής ροής 90% στους 50 °C	28000	

Συνθήκες εφαρμογής		
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-40 to +50 °C	

Στοιχεία προϊόντος		
Πλήρης κωδικός προϊόντος	871829139287399	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	BCP481 36xLED-HB/2700K 100-277V WH	
EAN/UPC	8718291392873	
Κωδικός παραγγελίας	523-000100-00	
Τοπικός κωδικός	BCP48136LH27KWH	
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1	
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	2	
Αρ. υλικού (12NC)	912400134975	
Καθαρό βάρος ανηγράφου (τεμάχιο)	4,146 kg	
Αριθμός καταλόγου	523-000100-00	
Κωδικός καταλόγου Περιγραφή	eW Blast Powercore gen4, 2700 K, 100 – 277 VAC, 6" Native (no spread lens), White housing	



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



BCP481 36xLED-HB/2700K 100-277V WH

eW Blast Powercore gen4

