



eW Blast Powercore gen4



eW Blast Powercore gen4, 4000 K, 100 – 277 VAC, 6° Native (no spread lens), Black housing

eW Blast Powercore gen4, 4000 K, 100 – 277 VAC, 6° Native (no spread lens), Black housing

eW Blast Powercore gen4 är en effektiv LED-armatur med högintensivt vitt ljus och förenklad installation. Det breda utbudet tillbehör gör det möjligt att anpassa spridningsvinklarna till strålkastarbelysning, spotbelysning samt wallwashing och effektbelysning. Armaturerna kostnadseffektiva och kombinerar effektiv Powercore-teknologi med ett robust armaturhus i pressgjuten aluminium. För mer information, se: www.colorkinetics.com/Products

Produktdata

Allmän information		Livslängd vid 90 % ljusflöde	
Lampfamiljskod	LED-HB [LED High Brightness]	28000 h	
Ljuskällans färg	Vit	Optiktyp utomhus	
Utbytbar ljuskälla	Nej	smalstrålande 6 graders vinkel	
Driftdon/strömenhet/transformator	PSDMX [Effektförsörjning enhet med DMX interface]	Konstant ljusflöde	
Optikavskärmning/optiktyp	CLFT [Klar plan]	Ja	
Armaturens ljusfördelning	6°	PFC-tillbehör	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I	ZCP485	
CE-märkning	CE märkning	Drift och elektricitet	
UL-märkning	UL och cUL märkt	Inspänning	100 till 277 V
Livslängd vid 50 % ljusflöde	100000 h	Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Livslängd vid 70 % ljusflöde	84000 h	Effektfaktor (nom)	0.9
		Styrenheter och dimring	
		Dimbara	Ja

eW Blast Powercore gen4

Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Pressgjuten aluminium
Material i optiken	glas
Optisk kupa/linsmaterial	Härdat glas
Monteringsenhet	Basplatta
Optisk glaskupa/optikens form	Plan
Ytbehandling på optikavskärmning/lins	Klar
Färg	Svart

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
Energieffektivitetsklass	G
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK10 [20 J vandsäker]
Vibrationsstandard	Complies with ANSI C136.31, 3G
Vibrationsklassificering	Complies with ANSI C136.31, 3G
EPREL-registreringsnummer	915341


Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Initialt ljusflöde	3189 lm
Initialt LED-ljusutbyte	65,8 lm/W
Init. Corr. färgtemperatur	4000 K
Initial ineffekt	50 W

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Bibehållet ljusflöde 50 % vid 25 °C beräknat	100000
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 25 °C rapporterat	51000
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 50 °C beräknat	100000
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 50 °C rapporterat	51000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C beräknat	84000

Måttskiss



BCP481 36xLED-HB/4000K 100-277V BK

Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C rapporterat	51000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C beräknat	83000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C rapporterat	51000
Bibehållet ljusflöde 90 % vid 25 °C beräknat	28000
Bibehållet ljusflöde 90 % vid 25 °C rapporterat	28000
Bibehållet ljusflöde 90 % vid 50 °C beräknat	27000
Bibehållet ljusflöde 90 % vid 50 °C rapporterat	28000

Användningsförhållanden

Omgivningstemperatur	-40 till +50 °C
----------------------	-----------------

Produktdata

Fullständig produktkod	871829139292799
Beställningsproduktnamn	BCP481 36xLED-HB/4000K 100-277V BK
EAN/UPC – Produkt	8718291392927
Beställningsnummer	523-000100-05
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	2
Materialnummer (12NC)	912400134979
Net Weight (Piece)	4,850 kg
Katalognummer	523-000100-05
Beskrivning av katalognummer	eW Blast Powercore gen4, 4000 K, 100 – 277 VAC, 6° Native (no spread lens), Black housing



eW Blast Powercore gen4

