

eW Blast Powercore gen4

Material de óptica	G
Material de lente/tampa óptica	GT
Dispositivo de montagem	BA
Difusor óptico/Formato da lente	Flat
Acabamento da lente/difusor ótico	Clear
Cor	Cinza

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP66 [IP66]
Classificação de eficiência energética	G
Código de proteção mecânica contra impactos	IK10 [IK10]
Standard de vibração	Complies with ANSI C136.31, 3G
Classificação de vibração	Complies with ANSI C136.31, 3G
Número do registro EPREL	915343

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Fluxo luminoso inicial (fluxo do sistema)	3189 lm
Eficiência da luminária LED inicial	65,8 lm/W
Temperatura de cor correlacionada inicial	4000 K
Potência de entrada inicial	50 W

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)

Manutenção luminica 50% a 25°C calculada	100000
Manutenção luminica - 50% a 25°C reportada	51000
Manutenção luminica 50% a 50°C calculada	100000
Manutenção luminica - 50% a 50°C reportada	51000
Manutenção luminica 70% a 25°C calculada	84000
Manutenção luminica - 70% a 25°C reportada	51000

Manutenção luminica 70% a 50°C calculada	83000
Manutenção luminica - 70% a 50°C reportada	51000
Manutenção luminica 90% a 25°C calculada	28000
Manutenção luminica - 90% a 25°C reportada	28000
Manutenção luminica 90% a 50°C calculada	27000
Manutenção luminica - 90% a 50°C reportada	28000

Condições de aplicação


Intervalo de temperatura ambiente	-40 to +50 °C
-----------------------------------	---------------

Dados do produto

Código do produto completo	871829139296599
Nome de produto da encomenda	BCP481 36xLED-HB/4000K 100-277V GY
EAN/UPC – Produto	8718291392965
Código de encomenda	523-000100-09
Código local	912400134983
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP — Embalagens por exterior	2
Nº do material (12NC)	912400134983
Copiar peso líquido (peça)	4,146 kg
Número de catálogo	523-000100-09
Descrição do número de catálogo	eW Blast Powercore gen4, 4000 K, 100 – 277 VAC, 6° Native (no spread lens), Gray housing



Desenho dimensional



BCP481 36xLED-HB/4000K 100-277V GY

eW Blast Powercore gen4

