



eW Graze Powercore BCS419

eW Graze MX Powercore, 3000 K, 60° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

eW Graze MX Powercore, 3000 K, 60° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Tal van architecturale constructies vereisen een lineaire armatuur die in staat is meerdere etages gelijkmatig te verlichten. Met de eW ColorGraze MX Powercore heeft u een regelbaar product dat in staat is dynamische verlichting te leveren die de aandacht naar uw vestiging trekt en uw merk benadrukt. eW ColorGraze MX Powercore kan tot over een afstand van 20 meter verlichten met een zeer korte afstand tot de gevel. Philips Powercore-technologie maakt een eenvoudige installatie en lange productlengtes mogelijk.

Product gegevens

Algemene informatie		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Type lichtbron	LED-HB [LED High Brightness]	Ingangsspanning	100 tot 277 V
Kleur lichtbron	Wit	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Lichtbron vervangbaar	Nee	Regelsystemen en dimmers	
Bundelspreiding armatuur	60° x 30°	Dimbaar	Ja
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I	Mechanische eigenschappen en behuizing	
CE-markering	CE-markering	Materiaal behuizing	Geëxtrudeerd aluminium
UL-markering	UL and cUL mark	Materiaal lichtkap/lens	Polycarbonaat
Levensduur tot 50% lichtstroom	60000 h	Lengte	914 mm
Levensduur tot 70% lichtstroom	60000 h		

eW Graze Powercore BCS419

Goedkeuring en toepassing

IP-classificatie	IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK10 [20 J, vandalismebestendig]
Standaardoptie	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
FCC-markering	FCC Class A
Trillingsclassificatie	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	3000 K
Initieel systeemvermogen	42 W

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Lumenbehoud van 50% bij 25°C gemeld	60000
Lumenbehoud van 50% bij 50°C gemeld	60000

Lumenbehoud van 70% bij 25°C gemeld	60000
Lumenbehoud van 70% bij 50°C gemeld	60000

Toepassingsomstandigheden


Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +50 °C
-----------------------------	----------------

Productgegevens

Volledige productcode	871829139583600
Productnaam voor bestelling	BCS419 60x30-3000 L914
EAN/UPC - Product	8718291395836
Bestelcode	523-000080-74
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
SAP-materiaal	912400135127
Net Weight (Piece)	3,800 kg
Catalogusnummer	523-000080-74
Beschrijving catalogusnummer	eW Graze MX Powercore, 3000 K, 60° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)



Maatschets



BCS419 60x30-3000 L914

