



# eW Graze Powercore BCS419

## eW Graze MX Powercore, 3000 K, 10° x 60° Beam Angle, 1220 mm (4 ft)

eW Graze MX Powercore, 3000 K, 10° x 60° Beam Angle, 1220 mm (4 ft)

Tal van architecturale constructies vereisen een lineaire armatuur die in staat is meerdere etages gelijkmatig te verlichten. Met de eW ColorGraze MX Powercore heeft u een regelbaar product dat in staat is dynamische verlichting te leveren die de aandacht naar uw vestiging trekt en uw merk benadrukt. eW ColorGraze MX Powercore kan tot over een afstand van 20 meter verlichten met een zeer korte afstand tot de gevel. Philips Powercore-technologie maakt een eenvoudige installatie en lange productlengtes mogelijk.

### Product gegevens

Algemene informatie		Ingangsfrequentie	
Type lichtbron	LED-HB [ LED High Brightness]	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Kleur lichtbron	Wit	Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lichtbron vervangbaar	Nee	Materiaal behuizing	Geëxtrudeerd aluminium
Bundelspreiding armatuur	10° x 60°	Materiaal lichtkap/lens	Polycarbonaat
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I	Lengte	1219 mm
CE-markering	CE-markering	Goedkeuring en toepassing	
UL-markering	UL and cUL mark	IP-classificatie	IP 66 [ Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
Levensduur tot 70% lichtstroom	60000 h	IK-classificatie	IK10 [ 20 J, vandalismebestendig]
Bedrijfs- en elektrische gegevens		Standaardoptie	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard.
Ingangsspanning	100 tot 277 V		

## eW Graze Powercore BCS419

	Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
<b>FCC-markering</b>	FCC Class A
<b>Trillingsclassificatie</b>	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

### Initiële prestaties (conform IEC)

<b>Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur</b>	3000 K
<b>Initieel systeemvermogen</b>	60 W

### Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

<b>Lumenbehoud van 50% bij 25°C gemeld</b>	60000
<b>Lumenbehoud van 50% bij 50°C gemeld</b>	60000
<b>Lumenbehoud van 70% bij 25°C gemeld</b>	60000
<b>Lumenbehoud van 70% bij 50°C gemeld</b>	60000

### Toepassingsomstandigheden


<b>Bereik omgevingstemperatuur</b>	-20 tot +50 °C
------------------------------------	----------------

### Productgegevens

<b>Volledige productcode</b>	871829139585000
<b>Productnaam voor bestelling</b>	BCS419 10x60-3000 L1219
<b>EAN/UPC - Product</b>	8718291395850
<b>Bestelcode</b>	523-000080-76
<b>Numerator - Aantal per pak</b>	1
<b>Numerator - Dozen per buitendoos</b>	1
<b>SAP-materiaal</b>	912400135129
<b>Net Weight (Piece)</b>	4,700 kg
<b>Catalogusnummer</b>	523-000080-76
<b>Beschrijving catalogusnummer</b>	eW Graze MX Powercore, 3000 K, 10° x 60° Beam Angle, 1220 mm (4 ft)



## Maatschets



BCS419 10x60-3000 L1219

