



eW Graze MX Powercore

BCS419 30x60-3500 L1219

eW Graze MX Powercore, 3500 K, 30° x 60° Beam Angle, 1220 mm (4 ft)

eW Graze MX Powercore es una luminaria lineal de exterior de alto rendimiento que presenta la mayor potencia lumínica de nuestra línea de luminarias de luz blanca pura a ras. Está diseñada para resaltar características arquitectónicas, desde texturas de superficies y detalles de molduras hasta arcos y ventanas. Las luminarias Graze Essential White ofrecen un único canal de luz blanca. Disponible en 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K y 5500 K. Las múltiples longitudes de las luminarias, los ángulos de haz, los niveles de potencia lumínica y los de consumo de energía brindan soporte a una gran variedad de aplicaciones de iluminación de fachadas o superficies. La carcasa de perfil bajo, el cableado con conexión, un rango de tensión de entrada universal y el funcionamiento con voltaje de línea directo hacen que las luminarias Graze sean fáciles de instalar y utilizar.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Mecánicos y de carcasa	
Código de la línea de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]	Tensión de entrada	100 a 277 V
Color de la fuente de luz	Blanco	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Fuente de luz reemplazable	No	Controles y regulación	
Controlador incluido	Sí	Con regulación de intensidad	Sí
Ampliación de haz de luz de la luminaria	30° x 60°	Datos técnicos de la luz	
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I	Material de la carcasa	Aluminio extruido
Vida útil para un flujo luminoso del 50 %	60000 h	Material de cubierta/lente óptico	Policarbonato
Vida útil para un flujo luminoso del 70 %	60000 h		

eW Graze MX Powercore

Longitud	1219 mm
----------	---------

Aprobación y aplicación

Código de protección de ingreso	IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK10 [20 J resistente a vandalismo]
Estándar de vibración	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Clasificación de vibración	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Información general

Temperatura de color correlacionada inic.	3500 K
Potencia de entrada inicial	60 W

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

50 % de mantenimiento lumínico a 25 °C	60000
informados	
50 % de mantenimiento lumínico a 50 °C	60000
informados	

70 % de mantenimiento lumínico a 25 °C	60000
informados	
70 % de mantenimiento lumínico a 50 °C	60000
informados	

Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente	-20 a +50 °C
-------------------------------	--------------

Datos de producto

Código del producto completo	871829139573700
Nombre del producto del pedido	BCS419 30x60-3500 L1219
EAN/UPC: producto	8718291395737
Código del pedido	523-000080-98
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	1
Material Nr. (12NC)	912400135151
Net Weight (Piece)	4,700 kg
Número del catálogo	523-000080-98
Catalog Number Description	eW Graze MX Powercore, 3500 K, 30° x 60° Beam Angle, 1220 mm (4 ft)



Plano de dimensiones



