



eW Graze QLX Powercore BCS427

eW Graze QLX Powercore, 3000 K, 10° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

eW Graze QLX Powercore, 3000 K, 10° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)

Tal van architecturale constructies vereisen een lineaire armatuur die in staat is meerdere etages te verlichten met gelijkmatig licht en een beperkt energieverbruik. Met de Philips eW ColorGraze QLX Powercore heeft u een regelbaar product dat in staat is dynamische verlichting te leveren die de aandacht naar uw vestiging trekt en uw merk benadrukt. Philips eW ColorGraze QLX Powercore kan tot over een afstand van 10 meter verlichten met een zeer korte afstand tot de gevel. Philips Powercore-technologie maakt een eenvoudige installatie en lange productlengten mogelijk.

Product gegevens

Algemene informatie		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Type lichtbron	LED-HB [LED High Brightness]	Ingangsspanning	100 tot 277 V
Kleur lichtbron	Wit	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Lichtbron vervangbaar	Nee	Regelsystemen en dimmers	
Driver/VSA meegeleverd	Ja	Dimbaar	Ja
Type lichtkap/lens	Polycarbonaat schaal/lichtkap, helder	Mechanische eigenschappen en behuizing	
Bundelspreiding armatuur	10° x 60°	Materiaal behuizing	Geëxtrudeerd aluminium
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I	Materiaal lichtkap/lens	Polycarbonaat
CE-markering	CE-markering	Lengte	914 mm
UL-markering	UL and cUL mark		

eW Graze QLX Powercore BCS427

Kleur	Aluminum
Goedkeuring en toepassing	
IP-classificatie	IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK10 [20 J, vandalismebestendig]
Standaardoptie	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
FCC-markering	FCC Class A
Trillingsclassificatie	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	2700 K
Initieel systeemvermogen	15 W

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Lumenbehoud van 50% bij 25°C gemeld	60000
-------------------------------------	-------

Lumenbehoud van 50% bij 50°C gemeld	60000
Lumenbehoud van 70% bij 25°C gemeld	60000
Lumenbehoud van 70% bij 50°C gemeld	60000

Toepassingsomstandigheden


Bereik omgevingstemperatuur	-40 tot +50 °C
-----------------------------	----------------

Productgegevens

Volledige productcode	871869921027400
Productnaam voor bestelling	BCS427 10x60-3000 L914
EAN/UPC - Product	8718699210274
Bestelcode	523-000081-71
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
SAP-materiaal	912400135257
Net Weight (Piece)	3,800 kg
Catalogusnummer	523-000081-71
Beschrijving catalogusnummer	eW Graze QLX Powercore, 3000 K, 10° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)



Maatschets



BCS427 10x60-3000 L914

