



# Vaya Cove LP G2

## Vaya Cove LP G2, 3000 K, 305 mm (1 ft), UL/CE

Vaya Cove LP G2, 3000 K, 305 mm (1 ft), UL/CE

Diseñado para aplicaciones de iluminación de foseados y de acento y con la opción de dos temperaturas de color, dos longitudes y alimentación a 24 V CC de serie, este producto es versátil y fácil de utilizar. Vaya Cove LP funciona como producto de encendido/apagado o con cualquier disipador estándar 0-10 V / DALI o controlador Philips Dynalite. Para obtener más información, visita [www.colorkinetics.com/vaya/](http://www.colorkinetics.com/vaya/).

### Datos del producto

Información general	
Código de familia de lámparas	LED-HB [ LED High Brightness]
Ángulo del haz de fuente de luz	110 °
Color de la fuente de luz	Blanco neutro
Fuente de luz sustituible	No
Driver incluido	No
Apertura de haz de luz de la luminaria	110°
Marca CE	Marcado CE
Certificado UL	UL/cUL
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	24 V
Voltaje de señal de control	1-10 V DC
Controles y regulación	
Regulable	Si
Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Policarbonato
Material óptico	PC

Material cubierta óptica/lente	Policarbonato
Acabado cubierta óptica/lente	Clara
Longitud	300 mm
Color	WH

### Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP40 [ Protección de cables]
---------------------------------	------------------------------

### Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Flujo lumínico inicial (flujo del sistema)	274 lm
Eficacia de la luminaria LED inicial	103 lm/W
Corr. inic. de temperatura de color	3000 K
Índice de reproducción cromática	≥80
Potencia de entrada inicial	2.7 W

### Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C calculado	100000
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C notificado	60000
Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C calculado	100000
Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C notificado	60000

## Vaya Cove LP G2

Mantenimiento lumínico 80 % a 25 °C calculado	100000
Mantenimiento lumínico 80 % a 25 °C notificado	60000
Mantenimiento lumínico 80 % a 50 °C calculado	97000
Mantenimiento lumínico 80 % a 50 °C notificado	60000
Mantenimiento lumínico 90 % a 25 °C calculado	56000
Mantenimiento lumínico 90 % a 25 °C notificado	56000
Mantenimiento lumínico 90 % a 50 °C calculado	45000
Mantenimiento lumínico 90 % a 50 °C notificado	45000

### Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +50 °C
-------------------------------	-----------------


### Datos de producto

Código de producto completo	871869921299599
-----------------------------	-----------------

Nombre de producto del pedido	SM452L 3000 24V L300 CE UL
EAN/UPC - Producto	8718699212995
Código de pedido	350-000017-06
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	30
Material SAP	912400135341
Copiar Peso neto (pieza)	0,090 kg
Número de catálogo	350-000017-06
Descripción del número de catálogo	Vaya Cove LP G2, 3000 K, 305 mm (1 ft), UL/CE

IP 40

## Plano de dimensiones



SM452L 3000 24V L300 CE UL

