



Vaya Cove LP G2

Vaya Cove LP G2, 3000 K, 1219 mm (4 ft), UL/CE

Vaya Cove LP G2, 3000 K, 1219 mm (4 ft), UL/CE

Diseñado para aplicaciones de iluminación de foseados y de acento y con la opción de dos temperaturas de color, dos longitudes y alimentación a 24 V CC de serie, este producto es versátil y fácil de utilizar. Vaya Cove LP funciona como producto de encendido/apagado o con cualquier disipador estándar 0-10 V / DALI o controlador Philips Dynalite. Para obtener más información, visita www.colorkinetics.com/vaya/.

Datos del producto

Información general		Material cubierta óptica/lente	
Código de familia de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]	Acabado cubierta óptica/lente	Clara
Ángulo del haz de fuente de luz	110 °	Longitud	1200 mm
Color de la fuente de luz	Blanco neutro	Color	WH
Fuente de luz sustituible	No	Aprobación y aplicación	
Driver incluido	No	Código de protección de entrada	IP40 [Protección de cables]
Apertura de haz de luz de la luminaria	110°	Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Marca CE	Marcado CE	Flujo lumínico inicial (flujo del sistema)	1096 lm
Certificado UL	UL/cUL	Eficacia de la luminaria LED inicial	103 lm/W
Operativos y eléctricos		Corr. inic. de temperatura de color	3000 K
Tensión de entrada	24 V	Índice de reproducción cromática	≥80
Voltaje de señal de control	1-10 V DC	Potencia de entrada inicial	10.6 W
Controles y regulación		Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Regulable	Si	Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C calculado	100000
Mecánicos y de carcasa		Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C notificado	60000
Material de la carcasa	Polycarbonato	Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C calculado	100000
Material óptico	PC	Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C notificado	60000

Vaya Cove LP G2

Mantenimiento lumínico 80 % a 25 °C calculado	100000
Mantenimiento lumínico 80 % a 25 °C notificado	60000
Mantenimiento lumínico 80 % a 50 °C calculado	97000
Mantenimiento lumínico 80 % a 50 °C notificado	60000
Mantenimiento lumínico 90 % a 25 °C calculado	56000
Mantenimiento lumínico 90 % a 25 °C notificado	56000
Mantenimiento lumínico 90 % a 50 °C calculado	45000
Mantenimiento lumínico 90 % a 50 °C notificado	45000

Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +50 °C
-------------------------------	-----------------


Datos de producto

Código de producto completo	871869921301599
-----------------------------	-----------------

Nombre de producto del pedido	SM452L 3000 24V L1200 CE UL
EAN/UPC - Producto	8718699213015
Código de pedido	350-000017-08
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	30
Material SAP	912400135343
Copiar Peso neto (pieza)	0,330 kg
Número de catálogo	350-000017-08
Descripción del número de catálogo	Vaya Cove LP G2, 3000 K, 1219 mm (4 ft), UL/CE



Plano de dimensiones



SM452L 3000 24V L1200 CE UL

