



Vaya Cove LP G2

Vaya Cove LP G2, 4000 K, 305 mm (1 ft), UL/CE

Vaya Cove LP G2, 4000 K, 305 mm (1 ft), UL/CE

Conçu pour des applications d'éclairage en corniche et d'accentuation, et offrant deux températures de couleur, deux longueurs et une alimentation 24 V CC, ce luminaire est à la fois polyvalent et simple d'utilisation. Vaya Cove LP fonctionne comme un produit de type marche/arrêt, ou avec n'importe quel contrôleur standard 0-10 V / DALI ou Philips Dynalite. Pour plus d'informations, rendez-vous à l'adresse www.colorkinetics.com/vaya/.

Données du produit

Caractéristiques générales		Constitution de l'optique	
Code famille de lampe	LED-HB [LED High Brightness]	Polycarbonate	
Angle d'ouverture du faisceau de lumière	110 °	Matériaux cache optique/lentille	
Température de couleur	Blanc froid	Polycarbonate	
Source lumineuse de substitution	Non	Finition de cache optique/lentille	
Driver inclus	Non	Transparent	
Faisceau du luminaire	110°	Longueur	
Marquage CE	Marquage CE	300 mm	
Marquage UL	Marquage UL et cUL	Couleur	
		Blanc	
		Normes et recommandations	
		Code d'indice de protection	
		IP40 [Protection des fils]	
		Performances initiales (conforme IEC)	
		Flux lumineux initial	
		279 lm	
		Flux lumineux initial à une température de couleur de 4 000 K	
		279 lm	
		Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	
		106 lm/W	
		Température de couleur proximale initiale	
		4000 K	
		Indice de rendu des couleurs (initial)	
		≥80	
		Puissance initiale absorbée	
		2.7 W	
Caractéristiques électriques			
Tension d'entrée	24 V		
Tension de signal de commande	1-10 V DC		
Gestion et gradation			
avec gradation	Oui		
Matériaux et finitions			
Matériaux du boîtier	Polycarbonate		

Vaya Cove LP G2


Durées de vie (condorme IEC)	
Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Calculé	100000
Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Signalé	60000
Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Calculé	100000
Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Signalé	60000
Flux lumineux sortant 80 % à 25 °C Calculé	100000
Flux lumineux sortant 80 % à 25 °C Signalé	60000
Flux lumineux sortant 80 % à 50 °C Calculé	97000
Flux lumineux sortant 80 % à 50 °C Signalé	60000
Flux lumineux sortant 90 % à 25 °C Calculé	56000
Flux lumineux sortant 90 % à 25 °C Signalé	56000
Flux lumineux sortant 90 % à 50 °C Calculé	45000
Flux lumineux sortant 90 % à 50 °C Signalé	45000

Conditions d'utilisation	
Plage de températures ambiantes	-20 à +50 °C

Données logistiques	
Code de produit complet	871869921302299
Nom du produit de la commande	SM452L 4000 24V L300 CE UL
Code barre produit	8718699213022
Code de commande	350-000017-09
Code de commande local	SM452L4024VL3CE
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	30
SAP - Matériaux	912400135344
Net Weight (Piece)	0,090 kg
Code catalogue	350-000017-09
Description du code catalogue	Vaya Cove LP G2, 4000 K, 305 mm (1 ft), UL/CE



Schéma dimensionnel



SM452L 4000 24V L300 CE UL

