



Vaya Cove LP G2

Vaya Cove LP G2, 4000 K, 305 mm (1 ft), UL/CE

Vaya Cove LP G2, 4000 K, 305 mm (1 ft), UL/CE

Vaya Cove LP är en flexibel och lättanvänd armatur för kontur- och accentbelysning i två längder, med 24 DC som standard och två olika färgtemperaturer. Kan användas med vanlig tändning/släckning eller tillsammans med valfritt strömsänkande 0-10V/DALI eller Philips Dynalite-styrenhet. För mer information se www.colorkinetics.com/vaya

Produktdata

Allmän information	
Lampfamiljskod	LED-HB [LED High Brightness]
Ljuskällans spridningsvinkel	110 °
Ljuskällans färg	Kallvit
Utbytbar ljuskälla	Nej
Driftdon ingår	No
Armaturens ljusfördelning	110°
CE-märkning	CE märkning
UL-märkning	UL och cUL märkt
Drift och elektricitet	
Inspänning	24 V
Styrsignalens spänning	1-10 V DC
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Polykarbonat
Material i optiken	Polykarbonat

Optisk kupa/linsmaterial	Polykarbonat
Ytbehandling på optikavskärmning/lins	Klar
Längd	300 mm
Färg	Vit
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP40 [Kabelskyddad]
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initialt ljusflöde	279 lm
Initialt ljusflöde vid en färgtemperatur på 4 000 K	279 lm
Initialt LED-ljusutbyte	106 lm/W
Init. Corr. färgtemperatur	4000 K
Initialt färgåtergivningsindex	≥80
Initial ineffekt	2.7 W
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C beräknat	100000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C rapporterat	60000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C beräknat	100000

Vaya Cove LP G2

Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C rapporterat	60000
Bibehållet ljusflöde 80 % vid 25 °C beräknat	100000
Bibehållet ljusflöde 80 % vid 25 °C rapporterat	60000
Bibehållet ljusflöde 80 % vid 50 °C beräknat	97000
Bibehållet ljusflöde 80 % vid 50 °C rapporterat	60000
Bibehållet ljusflöde 90 % vid 25 °C beräknat	56000
Bibehållet ljusflöde 90 % vid 25 °C rapporterat	56000
Bibehållet ljusflöde 90 % vid 50 °C beräknat	45000
Bibehållet ljusflöde 90 % vid 50 °C rapporterat	45000

Användningsförhållanden

Omgivningstemperatur	-20 till +50 °C
----------------------	-----------------


Produktdata

Fullständig produktkod	871869921302299
------------------------	-----------------

Beställningsproduktnamn	SM452L 4000 24V L300 CE UL
EAN/UPC – Produkt	8718699213022
Beställningsnummer	350-000017-09
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	30
Materialnummer (12NC)	912400135344
Net Weight (Piece)	0,090 kg
Katalognummer	350-000017-09
Beskrivning av katalognummer	Vaya Cove LP G2, 4000 K, 305 mm (1 ft), UL/CE



Måttskiss



SM452L 4000 24V L300 CE UL

