



Vaya Cove LP G2

Vaya Cove LP G2, 4000 K, 1219 mm (4 ft), UL/CE

Vaya Cove LP G2, 4000 K, 1219 mm (4 ft), UL/CE

Diseñado para aplicaciones de iluminación de foseados y de acento y con la opción de dos temperaturas de color, dos longitudes y alimentación a 24 V CC de serie, este producto es versátil y fácil de utilizar. Vaya Cove LP funciona como producto de encendido/apagado o con cualquier disipador estándar 0-10 V / DALI o controlador Philips Dynalite. Para obtener más información, visita www.colorkinetics.com/vaya/.

Datos del producto

Información general	
Código de familia de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]
Ángulo del haz de fuente de luz	110 °
Color de la fuente de luz	Blanco frío
Fuente de luz sustituible	No
Driver incluido	No
Apertura de haz de luz de la luminaria	110°
Marca CE	Marcado CE
Certificado UL	UL/cUL
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	24 V
Voltaje de señal de control	1-10 V DC
Controles y regulación	
Regulable	Si
Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Policarbonato
Material óptico	PC

Material cubierta óptica/lente	Policarbonato
Acabado cubierta óptica/lente	Clara
Longitud	1200 mm
Color	WH
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP40 [Protección de cables]
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Flujo lumínico inicial (flujo del sistema)	1116 lm
Flujo luminoso inicial a una temperatura de color de 4000 K	1116 lm
Eficacia de la luminaria LED inicial	106 lm/W
Corr. inic. de temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática	≥80
Potencia de entrada inicial	10.6 W
Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C calculado	100000
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C notificado	60000

Vaya Cove LP G2

Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C calculado	100000
Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C notificado	60000
Mantenimiento lumínico 80 % a 25 °C calculado	100000
Mantenimiento lumínico 80 % a 25 °C notificado	60000
Mantenimiento lumínico 80 % a 50 °C calculado	97000
Mantenimiento lumínico 80 % a 50 °C notificado	60000
Mantenimiento lumínico 90 % a 25 °C calculado	56000
Mantenimiento lumínico 90 % a 25 °C notificado	56000
Mantenimiento lumínico 90 % a 50 °C calculado	45000
Mantenimiento lumínico 90 % a 50 °C notificado	45000

Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +50 °C
-------------------------------	-----------------


Datos de producto

Código de producto completo	871869921304699
-----------------------------	-----------------

Nombre de producto del pedido	SM452L 4000 24V L1200 CE UL
EAN/UPC - Producto	8718699213046
Código de pedido	350-000017-11
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	30
Material SAP	912400135346
Copiar Peso neto (pieza)	0,330 kg
Número de catálogo	350-000017-11
Descripción del número de catálogo	Vaya Cove LP G2, 4000 K, 1219 mm (4 ft), UL/CE



Plano de dimensiones



SM452L 4000 24V L1200 CE UL

