



eW Burst Powercore gen2

eW Burst Powercore gen2, 3000 K, 6° Native (no spread lens), Black housing, Architectural

eW Burst Powercore gen2, 3000 K, 6° Native (no spread lens), Black housing, Architectural

eW Burst Powercore gen2 är en högeffektiv, utomhusklassad LED-armatur som utformats för accent- och platsbelysning. Båda utförandena (Architectural och Landscape) ger ett högkvalitativt vitt ljusflöde i en varm ton (2700 K) och en neutral ton (4000 K) för dynamiskt uppåtriktat ljus, strålkastarbelysning och dekorativ belysning. Mer information finns på www.colorkinetics.com/Products

Produktdata

Allmän information	
Utbytbar ljuskälla	Nej
Armaturens ljusfördelning	6°
CE-märkning	CE märkning
UL-märkning	UL och cUL märkt
Drift och elektricitet	
Inspänning	100 till 277 V
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Mekanik och armaturhus	
Färg	Svart

Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
Vibrationsstandard	Complies with ANSI C136.31, 3G
FCC-märkning	FCC Class A
Vibrationsklassificering	Complies with ANSI C136.31, 3G
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initialt ljusflöde	1890 lm
Initialt LED-ljusutbyte	66 lm/W
Init. Corr. färgtemperatur	3000 K
Initialt färgåtergivningsindex	83
Initial ineffekt	30 W

eW Burst Powercore gen2

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Bibehållet ljusflöde 50 % vid 25 °C beräknat	100000
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 25 °C rapporterat	51000
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 50 °C beräknat	100000
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 50 °C rapporterat	51000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C beräknat	84000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C rapporterat	51000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C beräknat	83000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C rapporterat	51000
Bibehållet ljusflöde 90 % vid 25 °C beräknat	28000
Bibehållet ljusflöde 90 % vid 25 °C rapporterat	28000
Bibehållet ljusflöde 90 % vid 50 °C beräknat	27000
Bibehållet ljusflöde 90 % vid 50 °C rapporterat	27000

Användningsförhållanden


Omgivningstemperatur	-40 till +50 °C
----------------------	-----------------

Produktdata

Fullständig produktkod	871869921578199
Beställningsproduktnamn	BCP463 G2 19xLED-HB/3000 BK
EAN/UPC – Produkt	8718699215781
Beställningsnummer	523-000098-28
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	2
Materialnummer (12NC)	912400135376
Net Weight (Piece)	5,510 kg
Katalognummer	523-000098-28
Beskrivning av katalognummer	eW Burst Powercore gen2, 3000 K, 6° Native (no spread lens), Black housing, Architectural

IP 66

Måttskiss



BCP463 G2 19xLED-HB/3000 BK

