



eW Burst Powercore gen2

eW Burst Powercore gen2, 3500 K, 6° Native (no spread lens), Black housing, Architectural

eW Burst Powercore gen2, 3500 K, 6° Native (no spread lens), Black housing, Architectural

eW Burst Powercore gen2 es una luminaria LED de alto rendimiento para exteriores diseñada para la iluminación de acento y monumental. Las versiones Architectural y Landscape aportan una potencia lumínica de alta calidad en blanco, cálido de 2700 K y neutro de 4000 K que resulta adecuada para una gran variedad de aplicaciones de iluminación ascendente, proyección de luz e iluminación decorativa. Para obtener más información, visita www.colorkinetics.com/Products

Datos del producto

Información general

Apertura de haz de luz de la luminaria	6°
Marca CE	Marcado CE
Certificado UL	UL/cUL

Operativos y eléctricos

Tensión de entrada	100-277 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz

Mecánicos y de carcasa

Color	BK
-------	----

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP60 [Protección frente a la penetración de polvo]
Estándar de vibración	Complies with ANSI C136.31, 3G
Certificado FCC	FCC Class A
Índice de vibración	Complies with ANSI C136.31, 3G

Rendimiento inicial (conforme con IEC)


Flujo lumínico inicial (flujo del sistema)	1919 lm
Eficacia de la luminaria LED inicial	67,3 lm/W
Corr. inic. de temperatura de color	3500 K
Índice de reproducción cromática	82

eW Burst Powercore gen2

Potencia de entrada inicial	30 W
Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C calculado	100000
Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C notificado	51000
Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C calculado	100000
Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C notificado	51000
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C calculado	84000
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C notificado	51000
Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C calculado	83000
Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C notificado	51000
Mantenimiento lumínico 90 % a 25 °C calculado	28000
Mantenimiento lumínico 90 % a 25 °C notificado	28000
Mantenimiento lumínico 90 % a 50 °C calculado	27000
Mantenimiento lumínico 90 % a 50 °C notificado	27000
Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C

Datos de producto	
Código de producto completo	871869921586699
Nombre de producto del pedido	BCP463 G2 19xLED-HB/3500 BK
EAN/UPC - Producto	8718699215866
Código de pedido	523-000098-40
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	2
Material SAP	912400135388
Copiar Peso neto (pieza)	5,510 kg
Número de catálogo	523-000098-40
Descripción del número de catálogo	eW Burst Powercore gen2, 3500 K, 6° Native (no spread lens), Black housing, Architectural

Plano de dimensiones



BCP463 G2 19xLED-HB/3500 BK

