



# eW Burst Powercore gen2

**eW Burst Powercore gen2, 3500 K, 6° Native (no spread lens), White housing, Landscape**

eW Burst Powercore gen2, 3500 K, 6° Native (no spread lens), White housing, Landscape

eW Burst Powercore gen2 es una luminaria LED de alto rendimiento para exteriores diseñada para la iluminación de acento y monumental. Las versiones Architectural y Landscape aportan una potencia lumínica de alta calidad en blanco, cálido de 2700 K y neutro de 4000 K que resulta adecuada para una gran variedad de aplicaciones de iluminación ascendente, proyección de luz e iluminación decorativa. Para obtener más información, visita [www.colorkinetics.com/Products](http://www.colorkinetics.com/Products)

## Datos del producto

| Información general                    |            | Aprobación y aplicación                       |                                                     |
|----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Apertura de haz de luz de la luminaria | 6°         | Código de protección de entrada               | IP60 [ Protección frente a la penetración de polvo] |
| Marca CE                               | Marcado CE | Certificado FCC                               | FCC Class A                                         |
| Certificado UL                         | UL/cUL     |                                               |                                                     |
| Operativos y eléctricos                |            | Rendimiento inicial (conforme con IEC)        |                                                     |
| Tensión de entrada                     | 100-277 V  | Eficacia de la luminaria LED inicial          | 67,3 lm/W                                           |
| Frecuencia de entrada                  | 50 a 60 Hz | Corr. inic. de temperatura de color           | 3500 K                                              |
|                                        |            | Índice de reproducción cromática              | 82                                                  |
|                                        |            | Potencia de entrada inicial                   | 30 W                                                |
| Mecánicos y de carcasa                 |            | Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)   |                                                     |
| Color                                  | WH         | Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C calculado | 100000                                              |

eW Burst Powercore gen2

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C notificado | 51000  |
| Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C calculado  | 100000 |
| Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C notificado | 51000  |
| Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C calculado  | 84000  |
| Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C notificado | 51000  |
| Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C calculado  | 83000  |
| Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C notificado | 51000  |
| Mantenimiento lumínico 90 % a 25 °C calculado  | 28000  |
| Mantenimiento lumínico 90 % a 25 °C notificado | 28000  |
| Mantenimiento lumínico 90 % a 50 °C calculado  | 27000  |
| Mantenimiento lumínico 90 % a 50 °C notificado | 27000  |

Condiciones de aplicación


|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Rango de temperatura ambiente | -40 °C a +50 °C |
|-------------------------------|-----------------|

Datos de producto

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Código de producto completo | 871869921587399 |
|-----------------------------|-----------------|

|                                            |                                                                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de producto del pedido              | BCP463 G2 19xLED-HB/3500 HMA WH                                                             |
| EAN/UPC - Producto                         | 8718699215873                                                                               |
| Código de pedido                           | 523-000098-42                                                                               |
| Cantidad por paquete                       | 1                                                                                           |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 2                                                                                           |
| Material SAP                               | 912400135390                                                                                |
| Copiar Peso neto (pieza)                   | 3,470 kg                                                                                    |
| Número de catálogo                         | 523-000098-42                                                                               |
| Descripción del número de catálogo         | eW Burst Powercore gen2, 3500 K, 6°<br>Native (no spread lens), White housing,<br>Landscape |

Plano de dimensiones



BCP463 G2 19xLED-HB/3500 HMA WH

